



8720169296503

Lichtakzente für Haus und Garten!

Die tragbare Philips Aula Solarleuchte verfügt über drei verschiedene Beleuchtungsmodi. Einfaches Klopfen oder Tippen löst zwei Helligkeitsstufen oder den RGB-Partymodus aus.

Nachhaltige Lichtlösungen

· Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden

Moderne LED-Beleuchtung

· Hochwertige LED-Beleuchtung

Hochwertige Qualität

· Qualitativ hochwertiges Material

Für den Außenbereich

• IP44 - wetterfest

Besonderheiten

Lange Nutzlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden



Zuverlässige, hochwertige LED-Lampen halten bis zu 15.000 Stunden. Genieße viele Jahre lang die perfekte Lichtstimmung in Deinem Zuhause, ohne Dir Gedanken über den Austausch der Beleuchtung zu machen.

Hochwertige LED-Beleuchtung



Diese LED-Leuchten verwenden eine einzigartige, von Philips entwickelte Technologie. Sie schalten sich sofort ein und erzeugen eine optimale Lichtleistung, die die lebendigen Farben in Deinem Garten hervorhebt.

Daten

Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Kunststoff

Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 15'000

Qualitativ hochwertiges Material



Diese Philips Außenleuchte besteht aus hochwertigem Materialien mit überragendem Design. Dies sorgt für die Stabilität und Langlebigkeit des Produkts. Es ist korrosionsbeständig und hält jedem Wetter stand.

IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Umweltschutz

• Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

Nach oben und unten gerichteter

Lichtstrahl: Nein

· Tag-und-Nacht-Sensor: Nein

Vollständig witterungsbeständig: Ja

LED integriert: JaBewegungssensor: Nein

Solarenergie: JaHerzstück: Ja

Lichteigenschaften

Abstrahlwinkel: 120 Grad
Farbwiedergabeindex (CRI): 80

· Farbtemperatur: 3000 K

Sonstiges

Stil: Zeitgenössisch

• Typ: Tragbare Leuchten

• EyeComfort: Nein

 Zusätzliche Funktionen: RGB-Farben, Solar, wasserbeständig

Stromverbrauch

Systemleistung: 1.2

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.362 kg
Gesamte Höhe: 150 mm
Gesamte Länge: 130 mm
Gesamte Breite: 120 mm

Service

· Garantie: 1 Jahr(e)

Technische Daten

• Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 80/20

Lichtfarbe: 3000Netzstrom: 5, 4 DCLeuchte dimmbar: Nein

• Energieklasse der im Lieferumfang enthaltenen Lichtquelle: F

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

· Schutzklasse: Klasse III

· Austauschbare Lichtquelle: Nein

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169296503

Nettogewicht: 0.36 kgBruttogewicht: 0.44 kg

Höhe: 12 cmLänge: 14 cmBreite: 15 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-17 Version: 0.170

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.