



8720169296701





Smartes Licht für Deinen Alltag.

Es geht um Deinen Komfort und Deinen Wohlbefinden! Die Echtglaslinsen verleihen diesen smarten Spots in der herkömmlichen GU10-Form einen Hauch von Eleganz. Aber sie haben noch mehr zu bieten: ein einstellbares weißes Licht für alle Bedürfnisse und Stimmungen. Nutze Kaltweiß, wenn Du Dich konzentrieren musst, oder gemütliches Warmweiß, wenn Du Dich entspannen möchtest – einfach so, wie es für Dich am besten und angenehmsten ist. All das kannst Du per Sprache, mit der WiZ-Fernbedienung oder der WiZ-App steuern. Daheim ebenso wie unterwegs. Du kannst die Philips Smart Spots im GU10-Formfaktor ganz einfach mit Deinem vorhandenen WLAN verbinden. Du benötigst keine zusätzliche Hardware und keine Netzwerkkenntnisse oder Einrichtungsprozesse.

Einfache Einrichtung

· Einfaches Plug-and-Play

Smarte Steuerung

· Von jedem Ort aus per Smartphone steuerbar

Smarte Eigenschaften

- · Automatisiere dein Licht mit Routinen
- Automatische Funktionen für Deine Lampen. Funktioniert mit Connected by WiZ Produkten

Lichtmodi

- · Millionen Farben und dynamische Lichtmodi
- Kaltweißes Licht

Größenfaktor

• Gleichmäßige Lichtverteilung

Besonderheiten

Einfaches Plug-and-Play



WiZ funktioniert mit deinem WLAN-Router. Du brauchst kein zusätzliches Gateway. Bringe einfach dein neues Licht an, lade die WiZ App herunter und los geht's!

Ortsunabhängige Steuerung



Steuere deine WiZ-Lampen mit deinem Smartphone von jedem Ort aus. Also kein Stress, wenn du mal das Licht zu Hause angelassen hast. Die WiZ App gibt es für iOS und Android.

Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

Automatische Funktionen für Deine Lampen



Du kannst Deine Lampen ein- und ausschalten oder den Lichtmodus zur Reaktion auf die Bewegungserkennung ändern. Dies funktioniert mit allen Connected by WiZ Produkten.

Millionen Farben und dynamische Lichtmodi



Wähle aus Millionen Lichtfarben und lass in deinem Zuhause eine einmalige Atmosphäre entstehen. Genieße die subtilen Unterschiede, die unsere dynamischen Lichteffekte erzeugen.

Kaltweißes Licht



Beleuchte Dein Zuhause mit energiespendendem, kaltweißem Licht. Ein intelligentes Licht, das sich einfach an Deine täglichen Aktivitäten anpasst.

Gleichmäßige Lichtverteilung



Diese Leuchte erzeugt ein einheitliches Licht. Sie verteilt ihr weiches, helles Licht gleichmäßig im ganzen Raum.

Daten

Lampeneigenschaften

· Verwendungszweck: Innenbeleuchtung · Lampenform: PAR16

· Sockel: GU10 · Glasart: Klar · dimmbar: Ja

· Kolbenausführung: Klar

Lampenabmessungen

· Gewicht: 0.05 kg

Nutzlebensdauer

· Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr

Lichtstromerhalt: 70%

· Anzahl der Schaltzyklen: 50'000 Nennlebensdauer: 15'000

Lichteigenschaften

· Abstrahlwinkel: 36 Grad · Farbkonsistenz: 6 SDCM

· Farbwiedergabeindex (CRI): ≥90

• Farbtemperatur: 2700-6500 K

 Lichtfarben-Kategorie: Einstellbares Weiß

· Nomineller Lichtstrom: 345 lm

Startzeit: <0.5 s

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

· Nennlichtausbeute (Nom): 73 lm/W

Sonstiges

· EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

· Lampenstrom: 40 mA

Informationen zur Verpackung

• FAN: 8720169296701

 Artikelnr.: 872016929670100 • Produkttitel: PHI WFB 50W GU10 GLASS 927-65 TW 3CT/6

Stromverbrauch

· Leistungsfaktor: 0.48

· Spannung: AC 220-240 V

· Äquivalente Wattleistung: 50 W

· Energieeffizienz-Label (EEL): F

· Systemleistung: 4.7 W

• Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 5

Produktabmessungen und -gewicht

· Gesamte Höhe: 55 mm · Gesamte Länge: 55 mm

· Gesamte Breite: 50 mm

Nennwerte

· Nennlebensdauer: 15'000 Nennlichtstrom: 345 lm Spitzenintensität des Strahlmittelpunkts: 550 cd

Technische Daten

Nennleistung: 4.7 W

• Frequenz: 50-60

• EPREL-Registrierungsnummer: 1877833

· Referenz für Lichtstrommessung: Narrow Cone

Was unterstützt wird

Kompatibel mit Effekten: Yes

WLAN: Wireless G

· Festgelegter Unterstützungszeitraum: Minimum of 60 months after introduction date

· Max. Anzahl von Zubehör: 9999

 Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169296701

 Nettogewicht: 0.15 kg Bruttogewicht: 0.25 kg

• Höhe: 14.4 cm · Länge: 7.1 cm · Breite: 18.5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0 189

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.