









# Hochwertige Lampe für jeden Lichteffekt

Baue diesen praktischen Philips Spot zuhause ein. Wähle Deine Philips GU10 LED-Lampe passend zu dem Stil Deines Spots und gewährleiste eine qualitativ hochwertige und langlebige Beleuchtung.

#### Benutzerfreundlich

- Einstellbarer Spotkopf
- Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

#### **Einfache Installation**

· ClickFix – einfache Montage

#### Einfach in der Handhabung

• Diese Leuchte ist ideal für Wände oder Decken geeignet und passt sich hervorragend an das Aussehen Deiner Inneneinrichtung an.

#### Material und Oberfläche

· Qualitativ hochwertiges Material

## Besonderheiten

#### Einstellbarer Spotkopf



Verstelle, drehe oder neige den Spotkopf und richte das Licht exakt dorthin, wo Du es haben möchtest.

## Lampen nicht im Lieferumfang enthalten

Im Lieferumfang dieser Leuchte ist kein Leuchtmittel enthalten. Somit kannst Du entscheiden, welche Lichtleistung dem Zimmer und Deinem persönlichen Geschmack am besten entspricht. Die Wahl einer Philips LED-Lampe sorgt für eine hochwertige und langlebige Lichtleistung.

#### ClickFix - einfache Montage



Installiere Deinen Spot ganz einfach selbst. Mit ClickFix brauchst Du keine freie Hand. Montiere die Halterung einfach an der Decke, schließe die Kabel an und befestige die Lampe mit einem Klick.

#### Anpassbare Wand- oder Deckenhalterung Qualitativ hochwertiges Material



Langlebiges und attraktives Material für eine attraktive und langlebige Investition.

### Daten

#### Lampeneigenschaften

Verwendungszweck: Innenbeleuchtung

#### Design und Materialausführung

Farbe: SchwarzMaterial: Metall

#### **Umweltschutz**

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

#### Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- · click!FIX-Montage: Ja
- · Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- · LED integriert: Nein
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

#### Lichteigenschaften

Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2</li>

#### **Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Garage, Küche, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Decken-/Wandspots
- · EyeComfort: Nein
- · Zusätzliche Funktionen: ClickFix

#### **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: 100 mA

#### Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 0.378 kg
Gesamte Höhe: 110 mm
Gesamte Länge: 270 mm
Gesamte Breite: 130 mm

#### **Service**

· Garantie: 2 Jahr(e)

#### **Technische Daten**

Netzstrom: AC 220–240
Leuchte dimmbar: Nein
Fassung/Sockel: GU10
Maximale Wattleistung der Ersatzlampe: 5

• IP-Code: IP20 | Zugangsgeschützt

(Finger)

Schutzklasse: Klasse IAnzahl Lichtquellen: 2

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169300095

Nettogewicht: 0.38 kgBruttogewicht: 0.46 kg

Höhe: 28 cmLänge: 11 cmBreite: 12 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-13 Version: 0.228

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.