



Wirklich langlebig, mit austauschbarer Lampe und Batterien

Philips Geri ist eine zuverlässige und langlebige Solarleuchte, die den Energieverbrauch reduziert und Nachhaltigkeit fördert. Sie hat eine besonders lange Lebensdauer, und Lampe sowie Batterien sind austauschbar. Die schützende PowerShield-Beschichtung bewahrt die Schönheit Deiner Außenleuchten über lange Zeit.

Nachhaltige Lichtlösungen

· Ultra-effizientes Solarsystem

Verleihen Sie Ihrem Garten mehr Stil

· Elegantes, modernes Design für Deinen Garten

Hochwertige Qualität

· Langlebiges Design mit PowerShield Beschichtung

Für den Außenbereich

• IP44 – wetterfest

Besondere Eigenschaften

· Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor

Hochwertiges Licht

• Warmes Weißlicht 2700 K

Besonderheiten

Ultra-effizientes Solarsystem



Diese mit dem Philips ultra-effizienten Solarsystem ausgestatteten Leuchten liefern bei voll aufgeladenem Akku bis zu 35 Stunden Licht. Genieße helles Licht die ganze Nacht lang, selbst bei schlechtem oder bewölktem Wetter.

Elegantes, modernes Design für Deinen Garten

Die modernen Designs von Philips sind stilvoll, aber unaufdringlich, schön bei Tag und bei Nacht, ohne Deinen Garten oder Deine Terrasse zu überladen. Es gibt eine große Auswahl an Leuchten, die zu Deinem Außenbereich und Deinem Geschmack passen.

Robustes Design



Geschützt durch PowerShieldUm Deine Außenleuchten in hervorragendem Zustand zu halten, verwenden wir eine Hochleistungs-Pulverbeschichtung von Interpon, einer Marke von AkzoNobel. Sie ist widerstandsfähiger als herkömmliche Lacke und schützt vor Ausbleichen, Kratzern, Dellen und Rost für lang anhaltende Schönheit und Leistung.

IP44 - wetterfest



Diese Außenleuchte von Philips wurde speziell für feuchte Außenumgebungen entwickelt. Sie wurde streng auf Wasserfestigkeit getestet. Die Schutzart IP44 besagt, dass sie für den Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser zertifiziert wurde. Daher eignet sie sich perfekt für den allgemeinen Einsatz im Freien.

Mit integriertem Bewegungsmelder und Dämmerungssensor



Diese Leuchten mit eingebautem
Bewegungsmelder begrüßen Dich
automatisch, wenn Du nach Einbruch
der Dunkelheit nach Hause kommst.
Oder sie werden heller, wenn Besucher
eintreffen. Die einzigartige
Dämmerungsfunktion schaltet das
Licht automatisch ein, wenn es
draußen dunkel wird. Eine ideale Sache
für lange Sommerabende im Freien
oder mehr Sicherheit.

Warmes Weißlicht 2700 K



Wusstest Du, dass verschiedene Weißlichttöne anhand ihrer unterschiedlichen Farbtemperaturen in Kelvin (K) gemessen werden? Niedrigere Farbtemperaturen erzeugen ein warmes, gemütliches weißes Licht, während höhere Farbtemperaturen ein kühles, energetisierenderes weißes Licht erzeugen. Diese Leuchte erzeugt warmes, entspannendes Licht bei 2700 K.

Daten

Design und Materialausführung

• Farbe: Schwarz

· Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

· Nennlebensdauer: 15'000

Umweltschutz

 Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

· Staubfrei rostfrei: Ja

 Nach oben und unten gerichteter Lichtstrahl: Nein

· Tag-und-Nacht-Sensor: Ja

· Vollständig witterungsbeständig: Ja

LED integriert: JaBewegungssensor: JaSolarenergie: JaHerzstück: Nein

Lichteigenschaften

Farbwiedergabeindex (CRI): 80

• Farbtemperatur: 2700 K

Sonstiges

· Stil: Zeitgenössisch

Typ: Wandleuchten

• EyeComfort: Nein

· LED-Innovationen: UltraEfficient

 Zusätzliche Funktionen: Sonnenaufbis -untergang, Bewegungssensor,

Solar, wasserbeständig

Stromverbrauch

· Systemleistung: 3.2

Produktabmessungen und -gewicht

Nettogewicht: 1.3466 kg
Gesamte Höhe: 260 mm
Gesamte Länge: 190 mm
Gesamte Breite: 230 mm

Service

· Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

 Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 500/25

Lichtfarbe: 2700Netzstrom: 4 DC

· Leuchte dimmbar: Nein

• IP-Code: IP44 | Zugangsgeschützt (Draht), spritzwassergeschützt

Schutzklasse: Klasse III

· Austauschbare Lichtquelle: Ja

· Anzahl Lichtquellen: 1

Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8720169361904

Nettogewicht: 1.32 kgBruttogewicht: 1.77 kgHöhe: 31.8 cm

Länge: 23.5 cmBreite: 23.5 cm



Ausstellungsdatum: 2025-09-17 Version: 0 239

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.