

# PHILIPS

Solr Deckenventilator  
mit Beleuchtung

Deckenventilator mit  
Beleuchtung

2700–5500 K

Weiß

Dimmbar; Fernbedienung; einste-  
llbares Weiß

8721103103130



## Deckenventilator mit einziehbaren Flügeln und mit dimmbarer und einstellbarer LED- Beleuchtung

Der Philips [Tylr /Solr] Deckenventilator mit einziehbaren Flügeln und LED-Beleuchtung erhellt Deine Innenräume erhellen und bietet gleichzeitig einen kühlenden Luftstrom. Wähle aus sechs Ventilationsstufen, bis zu einer maximalen Luftmenge von 150 m<sup>3</sup>/min, um alles zu machen, was Du in Deinem Zuhause vorhast. Die zweiseitigen Ventilatorflügel sind aus robustem Sperrholz gefertigt und behalten ihre Form auch nach tausenden von Betriebsstunden, ohne sich zu verformen. Drehe einfach die Ventilatorflügel um, um die Farbe zu verwandeln – von Weiß zu hellem Holz oder von Schwarz zu dunklem Holz. Ändere die Atmosphäre mit dem sanften Dimmen bis herab auf 10 % und den drei Arten von Weißlicht – Warmweiß (2700 K), Kaltweiß (4000 K) und Tageslichtweiß (5500 K). Mit unserer verbesserten RF-basierten Fernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht mehr auf den Ventilator richten.

#### **Hochwertige Qualität**

- Leiser Betrieb

#### **Überwachung**

- Intuitive Fernbedienung
- Dimmbar mit drei Weißlichttönen

#### **Lebensdauer**

- Leistungsstarker Luftstrom
- Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit
- Zwei Luftstromrichtungen

#### **Sicherheit und hohe Lebensdauer**

- Sicher und langlebig

# Besonderheiten

## Leiser Betrieb

Der leise DC-Motor (<50 dB – weniger als das Brummen eines Kühlschranks) stört Dich nicht im Schlaf und lenkt Dich nicht ab, wenn Du Dich konzentrieren musst; die stabile Deckenhalterung minimiert Vibrationen

## Intuitive Fernbedienung

Mit einer intuitiven Funkfernbedienung kannst Du Deinen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung ganz einfach von überall in Deinem Zuhause aus steuern – Du musst die Fernbedienung nicht auf den Ventilator richten.

## Dimmbar mit drei Weißlichttönen

Diese Philips Deckenventilatoren mit LED-Beleuchtung bieten sanftes Dimmen bis hinunter zu 10 %; Wähle zwischen warmem Weißlicht (3000 K), kühlem Weißlicht (4300 K) oder Tageslichtweiß (6500 K), damit Du für jeden Moment das richtige Ambiente wählen kannst.

## Leistungsstarker Luftstrom

Unser Deckenventilator kühlt schnell und effektiv mit einem robusten DC-Motor, Ventilatorflügeln mit optimiertem Design und mit starkem Luftstrom

## Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit

Mit den Philips Deckenventilatoren kannst Du zwischen sechs Gebläsestufen wählen und so den Luftstrom genau an Deine Aktivitäten oder die Jahreszeiten anpassen.

## Zwei Luftstromrichtungen

Der DC-Motor ermöglicht Vorwärts- und Rückwärts-Luftstromrichtungen für den ganzjährigen Einsatz: Kühlung im Sommer, Warmluftzirkulation im Winter

## Sicher und langlebig

Installiere einmal Deinen Philips Deckenventilator mit LED-Beleuchtung und genieße jahrelang sicheren, sorgenfreien Komfort; entspricht den internationalen Sicherheitsstandards, um Dich vor Stößen, Feuer und alltäglicher Abnutzung zu schützen.

# Daten

## Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

## Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

## Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 15 Jahr
- Anzahl der Schaltzyklen: 15'000
- Nennlebensdauer: 15'000

## Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Ja

**Lichteigenschaften**

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 2700–5500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 128

**Sonstiges**

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Deckenventilator mit Beleuchtung
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, Fernbedienung, Tunable White

**Andere Eigenschaften**

- Lampenstrom: 330 mA
- Luftstrom des Ventilators: 7'980 m³/h
- Effizienz des Ventilators: 249

**Stromverbrauch**

- Leistungsfaktor: 0.9

**Produktabmessungen und -gewicht**

- Nettogewicht: 5.3 kg
- Gesamte Höhe: 375 mm

**Service**

- Garantie: 5 Jahr(e)

**Technische Daten**

- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 4500 @4000K
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: AC 220–240
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse I

**Die Lampe**

- Software-Upgrades möglich: Nein

**Was unterstützt wird**

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

**Packmaße und Gewicht**

- EAN/UPC - Produkt: 8721103103130
- Nettogewicht: 5.3 kg
- Bruttogewicht: 8.9 kg
- Höhe: 29.4 cm
- Länge: 55.7 cm
- Breite: 55.7 cm



Ausstellungsdatum:  
2026-06-03  
Version: 0.246

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.