

PHILIPS

Mycena Tragbare Leuchte

Tragbare Leuchten

4000/3000/6500 K

Weiß

Dimmbar; MultiColor
Farbtemperatur

8721103148469



Dekoration mit farbigem Licht

Dieser minimalistische Tischleuchte verfügt über einen wiederaufladbaren 1800-mAh-Akku, der bis zu 6 Stunden zuverlässige, kabellose Beleuchtung ohne Leistungsabfall bietet. Mit einer gleichmäßigen Lichtleistung von 150 Lumen (LED-Lichtquelle 200 lm) bietet sie die perfekte Helligkeit für entspannte Abende oder eine gemütliche Atmosphäre. Mit den wählbaren Weißlicht-Optionen – kühl 6500 K, neutral 4000 K und warm 3000 K – kannst Du die Stimmung ganz einfach an jeden Raum anpassen, von Wohnzimmer über Schlafzimmer bis hin zur Küche. Die intuitive Touch-Bedienung sorgt für eine mühelose Bedienung: einfach kurz antippen, um zwischen Lichttönen umzuschalten, oder lange drücken, um die Helligkeit einzustellen.

Hochwertiges Licht

- EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut

Passend zu Deiner Einrichtung

- Ausdrucksstarke und elegante Form
- Wahlweise in drei Farben verfügbar

Überwachung

- dimmbar

Besonderheiten

EyeComfort – Licht, dass Deinen Augen gut tut



Schlechte Lichtqualität kann zu einer Überanstrengung der Augen führen. Da viele Menschen Zeit in Innenräumen

verbringen, ist es wichtiger denn je, das eigene Zuhause richtig zu beleuchten. Unsere Produkte erfüllen strenge Prüfkriterien wie Tests auf Flimmern, Flackern, Blendeffekte, Farbwiedergabe und Dimmeffekte, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen für EyeComfort erfüllen. Diese Philips LED-Leuchte liefert über ihre gesamte Nutzlebensdauer ein angenehmes Licht sowie mehr als zehn Jahre lang eine konstante Lichtqualität, Lichtleistung und Farbe.

Ausdrucksstarke und elegante Form

Ein klares, modernes Design, das Eleganz und Stil in Deine Räume bringt.

Wahlweise in drei Farben verfügbar

Wähle die richtige Farbe, die zu Deinen bestehenden Farbschemata passt.

dimmbar

Verändere die Stimmung, indem Du die Helligkeit der LED von hellem weißen Licht zu einem gemütlichen Schimmern reduzierst, wie bei den traditionellen Glühbirnen.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Metall, Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +45 °C
- Nennlebensdauer: 20'000

Umweltschutz

- Entsorgung des Produkts: Entsorge das Produkt am Ende seiner (wirtschaftlichen) Nutzlebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften und nicht im normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Deines Produkts werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Batterien im Lieferumfang enthalten: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): 80
- Farbtemperatur: 3000/4000/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: <2
- Nennlichtausbeute (Nom): 75

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Wohnzimmer
- Stil: Zeitgenössisch
- Typ: Tragbare Leuchten
- EyeComfort: Ja
- LED-Innovationen: EyeComfort
- Zusätzliche Funktionen: Dimmbar, MultiColor-Temperatur

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 400 mA

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 0.36 kg
- Gesamte Höhe: 204 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Durchmesser: 156 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 150
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Netzstrom: 5 DC
- Batterietyp: INR18650
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse III
- Austauschbare Lichtquelle: Nein

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Nein

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: No
- Festgelegter Support-Zeitraum: Nicht anwendbar
- Kompatible Betriebssysteme: Nicht anwendbar
- Kommunikationsprotokoll: Nicht anwendbar

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103148469
- Nettogewicht: 0.36 kg
- Bruttogewicht: 0.44 kg
- Höhe: 21.4 cm
- Länge: 18 cm
- Breite: 18 cm



Ausstellungsdatum:
2026-07-04
Version: 0.205

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com