

PHILIPS

SuperSlim LED-Deckenleuchte,
einstellbares weißes Licht 2700
K bis 6500 K, 32 W

Smarte LED


Superschlankes Design

Einstellbares Weißlicht 2700–
6500 K

Niedriges Dimmen: 1%



8721103163578



Mit Weißtönen Momente schaffen

Diese runde Deckenleuchte ist eine ausgezeichnete Wahl für Räume mit niedrigen Decken. Der schmale 32-mm-Rahmen sorgt für einen klaren, modernen Look, ohne den Raum zu erdrücken. Das schlanke Design ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern ermöglicht auch eine einfache Montage an Decken, an denen eine Unterputzinstallation nicht möglich ist. Mit einer dimmbaren, smarten LED-Deckenleuchte mit einstellbarem Weiß (2700 K bis 6500 K) kannst Du ganz einfach die gewünschte Stimmung herstellen. Einfach mit der WiZ App einzurichten und zu steuern, voll kompatibel mit allen Connected by WiZ Produkten.

Smarte Steuerung

- Smarte Steuerung

Smarte Eigenschaften

- Automatisiere dein Licht mit Routinen
- SpaceSense Bewegungserkennung

Smarte Geräte

- Matter-zertifiziert

Lichtmodi

- Einstellbares Weißlicht
- Immer das richtige Licht
- Sofortige Cozy Vibes

Besonderheiten

Smarte Steuerung

Übernimm die volle Kontrolle mit der WiZ App oder mit Sprachbefehlen über Deinen smarten Home Assistant.

Automatisiere dein Licht mit Routinen

Lass deine Lampen automatisch auf deine täglichen oder wöchentlichen Aufgaben reagieren. Erstelle eine Routine, damit dein Licht angeht, wenn du nach Hause kommst und ausgeht, wenn du es nicht brauchst.

SpaceSense Bewegungserkennung



Verwandle Deine Lichter dank der integrierten SpaceSense Technologie in Bewegungsmelder, die sich automatisch einschalten, wenn Du den Raum betrittst – es sind nur zwei oder mehr Connected by WiZ Lichter bzw. Geräte erforderlich.

Matter-zertifiziert



Steuere so, wie Du es gerne möchtest – mit Deinem bevorzugten Smart Home Assistant! Kompatibel für die nahtlose Integration mit Alexa, Google Home und Apple Home.

Einstellbares Weißlicht

Du kannst ganz einfach von kühlen, bläulichen Farbtönen für mehr Sichtbarkeit und Konzentration wechseln zu weichen, wärmeren Tönen (CCT-Bereich 2700–6500 K) zur Entspannung.

Immer das richtige Licht

Mit den Preset-Lichtmodi wie Relax und Focus kannst Du Dich ganz einfach auf jede Aktivität einstimmen.

Sofortige Cozy Vibes

Dimmen auf warme Farbtöne macht Dein Licht weicher, wenn es gedimmt ist, und es schafft eine gemütliche Atmosphäre.

Daten

Lampeneigenschaften

- Verwendungszweck: Innenbeleuchtung
- Dimmbar: Ja

Design und Materialausführung

- Farbe: Weiß
- Material: Kunststoff

Nutzlebensdauer

- Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 20 Jahr
- Lichtstromerhalt: 70%
- Anzahl der Schaltzyklen: 20'000
- Nennlebensdauer: 20'000

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

- Schwenkbarer Spotkopf: Nein
- Wähle Deine Farbe: Ja
- Über Fernbedienung dimmbar: Ja
- Vollständig witterungsbeständig: Nein
- LED integriert: Ja
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten: Nein
- Solarenergie: Nein
- Warmes, dimmbares Licht: Nein

Lichteigenschaften

- Farbkonsistenz: 6 SDCM
- Farbwiedergabeindex (CRI): ≥ 80
- Farbtemperatur: 2700/6500
- Aufwärmzeit bis 60 % Licht: < 2
- Nennlichtausbeute (Nom): 95

Sonstiges

- Speziell geeignet für: Schlafzimmer, Esszimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer
- EyeComfort: Ja

Andere Eigenschaften

- Lampenstrom: 75 mA

Stromverbrauch

- Leistungsfaktor: 0.9
- Spannung: 220–240 V
- Energieverbrauch kWh/1.000 Std.: 11

Produktabmessungen und -gewicht

- Nettogewicht: 2.3 kg
- Gesamte Höhe: 2.8 mm

Service

- Garantie: 2 Jahr(e)

Technische Daten

- Frequenz: 50–60
- Durchmesser: 550 mm
- Gesamte Lichtleistung der Leuchte: 3800
- Lichttechnologie: LED
- Lichtfarbe: Einstellbares Weißlicht
- Wattleistung des im Lieferumfang enthaltenen Leuchtmittels: 32
- IP-Code: IP20
- Schutzklasse: Klasse II

Die Lampe

- Software-Upgrades möglich: Ja

Was unterstützt wird

- Kompatibel mit Effekten: Yes
- WLAN: 802.11b/g/n
- Festgelegter Support-Zeitraum: Mindestens 60 Monate nach dem Einführungsdatum
- Max. Anzahl von Zubehör: 9999
- Kompatible Betriebssysteme: iOS, Android
- Kommunikationsprotokoll: Bluetooth, WLAN (2,4 GHz)
- Kompatibilität mit Systemen von Drittanbietern: Google Assistant, Heimelig, IFTTT, Samsung SmartThings, Siri-Kurzbefehle
- Matter-Funktionalität: Über Hubs von Drittanbietern (WLAN)

Packmaße und Gewicht

- EAN/UPC - Produkt: 8721103163578
- Nettogewicht: 2.3 kg
- Bruttogewicht: 2.65 kg
- Höhe: 55 cm
- Länge: 3.2 cm
- Breite: 54.5 cm



Ausstellungsdatum:
2026-06-17
Version: 0.155

© 2026 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.