



# Helles, natürliches Licht

Philips Halogenstäbe bieten klares, helles Halogenlicht. Mit diesen Halogenlampen können Sie Licht und Schatten in Ihrem Zuhause kreieren und damit Spannung und interessante Akzente erzielen. Alle Philips Halogen-Produkte sind vollständig dimmbar.

# Überragende Lichtqualität

- dimmbar
- Helles Halogenlicht sorgt für Kontraste und somit für eine bessere Fokussierung

# Besonderheiten

#### dimmbar

Sie können die benötigte Lichtintensität steuern. Diese Halogenlampe von Philips kann mit allen Dimmerarten auf beliebige Lichtintensitäten gedimmt werden, von glänzendem Licht bis hin zu warmem, gemütlichem Schimmern.

#### Helles Licht, hoher Kontrast

Durch das helle Licht dieser Philips Halogenlampen werden die Kontraste deutlicher, Buchstaben schärfer und die Sichtbarkeit besser. Helles Licht ist für die Augen entspannender und sorgt für eine bessere Fokussierung.

# Daten

# Lampeneigenschaften

 Lampenform: Stablampe, keine Richtwirkung

· Sockel: R7s

· Technologie: Halogen

· dimmbar: Ja

### Lampenabmessungen

Durchmesser: 11 mmHöhe: 78 mm

• Breite: 11 mm

# Nutzlebensdauer

 Durchschnittliche Lebensdauer (bei 2,7 Stunden/Tag): 2 Jahr

Lichtstromerhalt: 0.8

Anzahl der Schaltzyklen: 8'000Nennlebensdauer: 2'000 Stunde(n)

### Lichteigenschaften

 Anwendung: Besonders hell, Spezielle Anwendung

Abstrahlwinkel: not applicable Grad

Farbwiedergabeindex (CRI): 100

Farbtemperatur: 2900 K

Lichtfarben-Kategorie: WarmweißNomineller Lichtstrom: 1415 lm

· Startzeit: 0 s

 Aufwärmzeit bis 60 % Licht: Sofort volle Lichtleistung

## **Andere Eigenschaften**

· Lampenstrom: not applicable mA

#### Stromverbrauch

Leistungsfaktor: 1Spannung: 230 VWattleistung: 80 W

Äquivalente Wattleistung: 100 W

#### Nennwerte

 Nennabstrahlwinkel: not applicable Grad

· Nennlebensdauer: 2'000 Stunde(n)

Nennlichtstrom: 1415 lmSpitzenintensität des

Strahlmittelpunkts: not applicable cd

· Nennleistung: 80 W

#### Packmaße und Gewicht

• EAN/UPC - Produkt: 8719514390089

Nettogewicht: 0.01 kgBruttogewicht: 0.02 kg

Höhe: 11.5 cmLänge: 2.5 cmBreite: 3.4 cm



Ausstellungsdatum: 2025-01-06 Version: 0 191

© 2025 Signify Holding. Alle Rechte vorbehalten. Signify gibt keine Zusicherungen und übernimmt keine Garantie bezüglich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen und haftet nicht für Handlungen, die im Vertrauen darauf ausgeführt werden. Die in diesem Dokument vorgestellten Informationen sind, sofern keine anderslautende Vereinbarung mit Signify besteht, nicht als kommerzielles Angebot gedacht und sind nicht Teil eines Angebots oder Vertrags. Philips und das Philips Schildsymbol sind eingetragene Warenzeichen der Koninklijke Philips N.V.