





# Embellissez votre jardin grâce à la lumière

La borne extérieure LED Philips Stratosphere gris anthracite est en fonte d'aluminium durable. Elle permet une distribution bidirectionnelle de la lumière, afin d'apporter aux allées et autres espaces extérieurs une abondante lumière blanc chaud diffuse.

# Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité

# Une touche d'élégance pour votre jardin

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

### Luminaires modernes pour l'extérieur

- · Compatible avec les variateurs muraux encastrables
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

# Caractéristiques spécifiques

- · Installation facile
- Résiste aux intempéries
- · Longue durée de vie, jusqu'à 30 ans

# Points forts

# Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

# Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

# Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

# Compatible avec les variateurs muraux encastrables



Modifiez la luminosité de ce luminaire Philips grâce à un variateur mural encastrable (non inclus) pour créer l'ambiance dans la pièce, mettre en valeur un élément de décoration, et bien plus encore.

# Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

#### Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

# Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

# Longue durée de vie (30 ans)



Éclairez en toute confiance. Les LED intégrées utilisées dans cette lampe LED Philips ont une durée de vie pouvant atteindre 30 000 heures (ce qui équivaut à 30 ans à raison d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour, avec au moins 13 000 cycles de marche/arrêt). Vous n'aurez donc pas à vous soucier de l'entretien ni du remplacement de l'ampoule et bénéficierez d'une ambiance d'éclairage exceptionnelle chez vous.

# Caractéristiques

### Design et finition

Couleur: AnthraciteMatériaux: Métal

#### Durée de vie

· Durée de vie nominale: 30'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

#### **Options/accessoires inclus**

Résistance totale aux intempéries:
 Oui

· LED intégrée: Oui

#### **Espace iardin**

· Espace jardin: Jardin et terrasse

#### Caractéristiques lumineuses

· Température de couleur: 2700 K

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 113 lm/W

#### **Divers**

- · Style: Contemporain
- Type: Borne/éclairage de bordure
- · EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

#### Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.854 kg
Hauteur totale: 420 mm
Longueur totale: 60 mm
Largeur totale: 76 mm

#### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

#### Spécificités techniques

- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 40
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1000 lm
- · Technologie d'ampoule: LED
- · Couleur de lumière: blanc chaud
- · Puissance électrique: 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
- Puissance de l'ampoule incluse: 4.5 W
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I Mise à la terre
- · Source lumineuse remplaçable: Non
- · Nombre de sources lumineuses: 2



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.354 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.