

PHILIPS

Applique murale

myGarden

Cockatoo IR

inox

LED



16491/47/PO



Un éclairage fiable pour rentrer chez vous

Le modèle Philips Cockatoo en acier inoxydable ajoute style et force sur votre mur. Son design contemporain arrondi diffuse une abondante lumière chaude sur l'espace qu'il surplombe. Un détecteur de mouvement est inclus pour un allumage automatique lorsque quelqu'un approche.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Éclairage LED haute qualité

Conçus pour l'extérieur

- Acier inoxydable haut de gamme et matériaux synthétiques de haute qualité

Luminaires modernes pour l'extérieur

- Détecteur de mouvement intégré pratique et sécurisant
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Installation facile
- Résiste aux intempéries
- Longue durée de vie

Points forts

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en acier inoxydable et matière synthétique de qualité supérieure.

Détecteur de mouvement intégré



Un détecteur de mouvement est intégré pour vous accueillir lorsque vous rentrez chez vous ou pour vous indiquer lorsque quelqu'un est arrivé. Lorsque le détecteur détecte un mouvement, la lampe s'allume automatiquement.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

Résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Longue durée de vie



Les luminaires LED de Philips offrent une durée de vie moyenne allant jusqu'à 25 000 heures (ce qui équivaut à une moyenne de 25 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour avec un minimum de 13 000 cycles d'allumage/extinction).

Caractéristiques

Design et finition

- Matériaux: Métal

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement: Oui

Espace jardin

- Espace jardin: Cour d'entrée

Caractéristiques lumineuses

- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 113 lm/W

Divers

- Style: Contemporain
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.510 kg
- Hauteur totale: 118 mm
- Longueur totale: 150 mm
- Largeur totale: 173 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Source lumineuse équivalente à une ampoule classique de: 58
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 800 lm
- Technologie d'ampoule: LED
- Couleur de lumière: blanc chaud
- Puissance électrique: 50 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: LED intégrée
- Puissance de l'ampoule incluse: 8 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II - Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non
- Nombre de sources lumineuses: 1



Date de publication:
2025-09-13
Version: 0.1014

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com