PHILIPS

Plafonnier Moonshine
28 W E27 Sans ampoule

myGarden

Sans ampoule

Anthracite

Résistant à l'eau

17350/93/PN

Embellissez votre jardin grâce à la lumière

La lanterne murale extérieure LED Philips Moonshine gris anthracite est en fonte d'aluminium durable. Avec sa forme minimaliste, elle émet une lumière frontale vive et diffuse destinée aux appliques murales et de plafond.

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Caractéristiques spécifiques

- Installation facile
- Résiste aux intempéries

Profitez de votre jardin

- Créez une atmosphère élégante et accueillante

Points forts

Matériau de haute qualité
Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

Installation facile

Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

Résiste aux intempéries

Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides, et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire est IP44 : il résiste aux projections d'eau, et convient parfaitement à une utilisation générale en extérieur.

Créez une atmosphère élégante
Dernier cri en matière de tendances et styles de vie, cette applique murale d'extérieur s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur, pour créer l'ambiance de vos rêves.

Caractéristiques

Design et finition
- Couleur: Anthracite
- Matériaux: Aluminium

Environnement
- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus
- Résistance totale aux intempéries: Oui

Espace jardin
- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers
- Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 0.933 kg
- Hauteur: 8.1 cm
- Longueur: 26 cm
- Largeur: 26 cm

Entretien
- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: 50-60 Hz
- LED: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: sans objet
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 14 W
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 2

Dimensions et poids de l’emballage

- Code barre produit: 8718696158180
- Poids net: 0.93 kg
- Poids brut: 1.11 kg
- Hauteur: 279 mm
- Longueur: 95 mm
- Largeur: 274 mm

Date de publication:
2025-04-11
Version: 0.424

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com