









Éclairez votre jardin la nuit

Ce spot LED à encastrer Philips myGarden Crust en acier inoxydable délimite les allées et les entrées de garage sans changer le caractère de votre jardin. Les matériaux haut de gamme et les LED Philips de qualité garantissent un entretien minimal une fois le spot installé.

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- · Éclairage LED haute qualité

Une touche d'élégance pour votre jardin

 Acier inoxydable haut de gamme et matériaux synthétiques de haute qualité

Luminaires modernes pour l'extérieur

• Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Caractéristiques spécifiques

- Installation facile
- · IP67 résiste aux intempéries
- · Longue durée de vie

Points forts

Économie d'énergie



Cet éclairage Philips est peu gourmand en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Éclairage LED haute qualité

L'ampoule LED, fournie avec cette lampe Philips, est une solution exclusive, développée par Philips. L'éclairage est instantané et fournit une lumière parfaite tout en faisant ressortir les couleurs vives de votre intérieur.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en acier inoxydable et matière synthétique de qualité supérieure.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Installation facile



Installer un luminaire n'est pas toujours simple. C'est pourquoi cette lampe extérieure Philips a été spécialement conçue pour vous faciliter la tâche. Cet article est fourni avec une clé Torx pour l'installation.

IP67 - résiste aux intempéries



Ce luminaire d'extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides. Il a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière, et le second contre l'eau. Ce luminaire d'extérieur est classé IP67 : il résiste aux immersions temporaires, et est idéal pour éclairer les allées ou les entrées de garage. Vous pouvez même lui rouler dessus.

Longue durée de vie



Les luminaires LED de Philips offrent une durée de vie moyenne allant jusqu'à 25 000 heures (ce qui équivaut à une moyenne de 25 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 3 heures par jour avec un minimum de 13 000 cycles d'allumage/extinction).

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

· Intensité réglable: Non

Design et finition

· Matériaux: Acier inoxydable

Durée de vie

Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

· Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

· Anti-rouille anti-poussière: Oui

 Résistance totale aux intempéries: Oui

· LED intégrée: Oui Énergie solaire: Non

Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

· Indice de rendu de couleur (IRC): 80

· Efficacité lumineuse (valeur nominale): 112 lm/W

· Conçu spécialement pour: Jardin et terrasse

· Style: Contemporain

Type: Spots au sol/piquets

EveComfort: Non

· Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Consommation électrique

· Puissance: 3.2 W

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.334 kg

· Longueur de découpe: 10.5 cm · Largeur de découpe: 10.5 cm

· Longueur: 12 cm

· Distance d'encastrement: 12 mm

· Largeur: 12 cm

· Hauteur totale: 126 mm · Longueur totale: 115 mm · Largeur totale: 115 mm

 Découpe pour encastrement dans le plafond: 10.5 cm x 10.5 cm

Entretien

Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

· Rendement en lumen total de l'éclairage: 350

· Couleur de lumière: 2700

· Puissance électrique: AC 220-240 · Classe énergétique de la source

lumineuse incluse: F

• Puissance de l'ampoule incluse: 3 W

· Indice de protection: IP67

· Classe de protection: Classe II -

Double isolation

· Source lumineuse remplaçable: Non

· Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718696159019

· Poids net: 0.33 kg · Poids brut: 0.43 kg · Hauteur: 12.6 cm · Longueur: 12.1 cm · Largeur: 12.1 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.427 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.