

PHILIPS

Applique murale Peking
60 W E27 Sans ampoule

Sans ampoule

Noir

Résistant à l'eau

17473/30/PN



Illuminez votre entrée automatiquement

Donnez un style vintage à votre espace extérieur avec cette lanterne murale en noir et aluminium de Philips. Son diffuseur en verre et son design rétro créent une atmosphère élégante en parfait accord avec votre style personnel. Un détecteur de lumière du jour est inclus pour un allumage automatique la nuit.

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour des appliques murales d'extérieur

En harmonie avec votre style extérieur

- Conçu pour une utilisation en extérieur – étanche IP44

Conçus pour l'extérieur

- Aluminium de qualité supérieure et verre véritable

Caractéristiques spécifiques

- Facile à régler pour chaque application

Un accueil chaleureux en lumière

- Fonction exclusive jour/nuit

Concevez le décor lumineux de votre jardin

- Éclairage d'extérieur décoratif
- Optez pour un style ancien

Points forts

Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

Conçu pour une utilisation à l'extérieur

Cet éclairage extérieur Philips est spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides et a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Le niveau IP est composé de deux chiffres : le premier se rapporte au niveau de protection contre la poussière et le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP44 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

Matériau de haute qualité

Cette lampe Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé de qualité supérieure et en verre véritable.

Facile à installer Fonction exclusive jour/nuit



Grâce à la fonction jour/nuit, cet éclairage extérieur s'allume automatiquement à la tombée de la nuit. Utilisez cette fonction exclusive pour éclairer les longues soirées d'été ou améliorer votre sécurité.

Éclairage d'extérieur décoratif

L'éclairage extérieur vous permet d'embellir votre jardin ou votre espace extérieur en illuminant des éléments décoratifs, en éclairant des allées avec élégance ou en créant l'ambiance idéale pour des soirées inoubliables entre amis ou en famille. C'est pourquoi Philips a créé myGarden, une magnifique gamme d'éclairages extérieurs décoratifs, qui allie élégance et fonctionnalité pour vous permettre de profiter au maximum de votre espace extérieur à votre façon.

Optez pour un style ancien

Conçue en Europe, cette lampe originale vous aide à créer un espace extérieur de style ancien.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Aluminium, Verre

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Non
- Détecteur de mouvement: Oui

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Divers

- Style: Classique
- Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 1.135 kg
- Hauteur totale: 370 mm
- Longueur totale: 175 mm
- Largeur totale: 220 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Puissance électrique: De 220 à 240 V, 50-60 Hz
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Fixation/culot: E27
- Puissance de l'ampoule incluse: -
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 60
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696176740
- Poids net: 0.96 kg
- Poids brut: 1.16 kg
- Hauteur: 26 cm
- Longueur: 15.5 cm
- Largeur: 21 cm



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.440

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com