PHILIPS

Plafonnier Wawel 20 W

Plafonniers

2700/4000/6500K

Blanc

Intensité réglable;SceneSwitch



31822/31/P5

Un éclairage de qualité pour une atmosphère chaleureuse

Le plafonnier myLiving Wawel LED Philips est équipé d'une LED intégrée pour optimiser le flux lumineux et l'uniformité. Gérez sa luminosité selon votre humeur grâce aux fonctions d'ajustement par palier et de mémoire.

Effet lumineux
- Distribution égale de la lumière

Ampoule LED innovante
- Réglable 2 700-6500 K

Économie d'énergie
- 80 % d'économie d'énergie par rapport aux ampoules à incandescence

Points forts

Distribution égale de la lumière

Réglable

Cette lampe est réglable. Vous pouvez l'ajuster à votre couleur de lumière préférée ; du blanc chaud (2 700 K) à la lumière naturelle froide (6500 K).

80 % d'économie d'énergie

Permet d'économiser de l'argent et jusqu'à 80 % d'énergie par rapport à une ampoule classique. Vite rentabilisée, elle vous fera économiser de l'argent année après année. Réduisez le montant sur votre facture d'électricité et faites des économies dès maintenant.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Intensité réglable: Oui

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 20'000

Environnement
- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses
- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700-4000-6500 K
- Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 100 lm/W

Divers
- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Garage
- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, SceneSwitch

Autres caractéristiques
- Ampérage de la lampe: 160 mA

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 0.72 kg
- Hauteur totale: 66 mm
- Longueur totale: 380 mm
- Largeur totale: 380 mm

Entretien
- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques
- Diamètre: 380 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 2000
- Couleur de lumière: 4000/6500/2700
- Puissance électrique: AC 220-240
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

Dimensions et poids de l'emballage
- Code barre produit: 8718696162781
- Poids net: 0.72 kg
- Poids brut: 1.18 kg
- Hauteur: 42.6 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 42.6 cm

Date de publication: 2025-08-30
Version: 0.449

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com