

PHILIPS

Spot plafond/mur
Runner 2 x

Spots plafond/mur

Sans ampoule

Blanc



53092/31/12



Spot haut de gamme sans ampoule

Parfaitement adapté à un intérieur moderne, ce spot double de style industriel est compact et unique. Son boîtier en aluminium de couleur blanche sublime la source lumineuse à la perfection. Cet objet décoratif et sa source lumineuse rotative sont spectaculaires.

Conception supérieure pour un effet de lumière optimal

- Tête de spot réglable pour une flexibilité maximale



Points forts

Tête de spot facile à régler

La tête de spot réglable est conçue pour orienter la lumière là où vous en avez le plus besoin.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Non

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal
- Couleur du boîtier: Blanc

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Faisceaux de lumière fixes: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Installez le produit hors de portée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Salle à manger, Séjour, Bureau à domicile, Entrée/Couloir
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.825 kg
- Hauteur: 10.9 cm
- Longueur: 30.5 cm
- Largeur: 9.0 cm
- Hauteur totale: 109 mm
- Longueur totale: 305 mm
- Largeur totale: 90 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: No bulb included
- Techno. ampoule: LED
- Puissance électrique: AC 220-240
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: pas d'ampoule incluse
- Éclairage compatible avec les ampoules de classe: A++ à E
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 20W
- Puissance max. ampoule de rechange: 20
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Code d'indice de protection: IP20 | Protection des doigts
- Nombre de sources lumineuses: 2
- Classe de protection IEC: Classe électrique I

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718291487944
- Poids net: 0.83 kg
- Poids brut: 0.95 kg
- Hauteur: 31.6 cm
- Longueur: 10.2 cm
- Largeur: 10.9 cm



Date de publication:
2026-07-01
Version: 0.530

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com