

PHILIPS

Ampoule capsule
halogène

Halogène

42 W (60 W)

G9

Blanc chaud

Variation de l'intensité
lumineuse



8718291204244



Éclairage étincelant

Les ampoules capsules de la gamme Philips Halogen produisent une lumière halogène vive et étincelante qui vous permettra de profiter pleinement de votre luminaire. Tous les produits de la gamme Philips Halogen sont à intensité variable.

Lumière de qualité supérieure

- Intensité réglable
- Lumière naturelle éclatante

Points forts

Intensité réglable

Vous contrôlez le niveau d'éclairage souhaité. Compatible avec la plupart des variateurs, cette ampoule halogène Philips produit une intensité lumineuse allant d'une lumière éclatante à une lueur douce et chaleureuse.

Lumière naturelle éclatante



Cette ampoule capsule Philips produit une lumière halogène naturelle et étincelante. Utilisez les ampoules capsules pour mettre votre luminaire en valeur.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui
- Forme de la lampe: Ampoule capsule non directionnelle
- Prise: G9
- Technologie: Halogène

Dimensions de l'ampoule

- Diamètre: 13 mm
- Hauteur: 45 mm
- Largeur: 13 mm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 2 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.8
- Durée de vie nominale: 2'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 8'000

Caractéristiques lumineuses

- Usage: Application spéciale, Éclairage de mise en valeur
- Angle d'ouverture du faisceau: not applicable degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 100
- Température de couleur: 2800 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 630 lm
- Temps d'allumage: 0 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: not applicable mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 1
- Tension: 230 V
- Puissance: 42 W
- Puissance équivalente: 60 W

Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: not applicable degré(s)
- Durée de vie nominale: 2'000 h
- Flux lumineux nominal: 630 lm
- Intensité maximale nominale: not applicable cd
- Puissance nominale: 42 W



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.644

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com