

PHILIPS

Spots plafond/mur
Limballi 2x

Spots plafond/mur

Sans ampoule

Nickel



8718696133200



Pleins feux sur le style

Intégrez ce spot Philips pratique dans votre maison. Choisissez votre ampoule LED Philips GU10 en fonction de votre style de spot et garantisiez une lumière de haute qualité et durable.

Facile d'utilisation

- Tête de spot orientable
- Ampoule non incluse

Qualité supérieure

- Matériau durable de grande qualité

Caractéristiques spécifiques

- Pour n'importe quelle pièce

Points forts

Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en

déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

Pour n'importe quelle pièce

Entièrement fonctionnel et très élégant, ce spot Philips apporte une touche décorative à n'importe quelle pièce.

Matériau durable de grande qualité

Ce spot conçu avec des matériaux durables de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il éclairera votre intérieur pendant de nombreuses années.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

Design et finition

- Couleur: Nickel
- Matériaux: Métal

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Non
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- Temps de chauffe à 60 %: <2

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Hall
- Style: Contemporain
- Type: Spots plafond/mur
- EyeComfort: Non

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.3 kg
- Hauteur: 13 cm
- Longueur: 32 cm
- Largeur: 8 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: No bulb included
- Puissance électrique: AC 220-240
- Éclairage à intensité variable: Non
- Fixation/culot: GU10
- Puissance de l'ampoule incluse: 50W
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 50
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I

- Source lumineuse remplaçable: Oui
- Nombre de sources lumineuses: 2

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8718696133200
- Poids net: 0.28 kg
- Poids brut: 0.44 kg
- Hauteur: 30 cm
- Longueur: 9 cm
- Largeur: 10 cm



Date de publication:
2025-06-13
Version: 0.207

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.