

PHILIPS

Ampoule dépolie à
filament 60W A60 E27

LED

2700K

806 lm

15 000 h

Intensité invariable



8718696472187



Une ampoule unique

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. Elles vous offrent le look classique des lampes à incandescence tout en consommant 80 % d'énergie en moins. L'angle d'ouverture du faisceau extensif permet une distribution parfaite et omnidirectionnelle de la lumière.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

La lumière au-delà de l'éclairage

- Style rétro, technologie LED moderne

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Ampoule
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Intensité réglable: Non

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10.6 cm
- Largeur: 6 cm

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 115 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- Famille de produits: EyeComfort
- EAN: 8718696472187
- Code commercial: 871869647218700
- Titre du produit: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND E27 WW FR ND 1CT/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 7 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: E
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11 cm

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1825132

Dimensions et poids de l'emballage**[LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10]**

- Code barre produit: 8718696472187
- Poids net: 0.04 kg
- Poids brut: 0.05 kg
- Hauteur: 10.7 cm
- Longueur: 5.9 cm
- Largeur: 5.9 cm

Dimensions et poids de l'emballage**[LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6]**

- Code barre produit: 8718696472187
- Poids net: 0.04 kg
- Poids brut: 0.05 kg
- Hauteur: 10.7 cm
- Longueur: 6 cm
- Largeur: 6 cm



Date de publication:
2025-09-17
Version: 0.965

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com