

PHILIPS

Flamme et lustre

LED

5,5 W - 40 W

E14

Blanc chaud

Intensité invariable



8718696509487



Éclairage LED pour la maison, à la pointe de la technique

Ampoule LED de pointe offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant compromettre la qualité de votre éclairage.

Optez pour une solution durable

- Ampoules à longue durée de vie : jusqu'à 15 ans

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

- Convient parfaitement pour les équipements décoratifs
- Une LED simple pour une utilisation quotidienne

Points forts

Durée de vie nominale moyenne de 15 000 heures



Grâce à une durée de vie pouvant atteindre 15 000 heures, vous n'aurez plus à remplacer fréquemment vos ampoules et vous profiterez d'une

solution d'éclairage optimale pour plus de 15 ans.

Convient parfaitement à un équipement décoratif



Éclairage moderne des bougies LED Philips à utiliser pour les luminaires décoratifs tels que les lustres, ventilateurs de plafond, bandeaux lumineux pour coiffeuse et lampadaires.

Une LED simple pour une utilisation quotidienne

L'ampoule LED Philips pour un usage quotidien est idéale pour vos besoins d'éclairage basiques. Elle offre la magnifique lumière et les performances fiables que vous attendez d'une LED Philips, à un prix abordable.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Forme: Ampoule flamme
- Intensité réglable: Non
- Forme de la lampe: Ampoule flamme non directionnelle
- Prise: E14

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10.6 cm
- Largeur: 3.5 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 0.7
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

Caractéristiques lumineuses

- Usage: Lumière douce
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Groupe de risque de l'ampoule: RG0
- Ampérage de la lampe: 50 mA

Informations figurant sur l'emballage

- Famille de produits: EyeComfort

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 5.5 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10.6 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Puissance nominale: 5.5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 400'282
- Référence de mesure de flux: Sphere

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.864

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com