

2700K

1521 lm

15 000 h



8718699665142





Une ampoule unique

Les formes standard que vous connaissez et appréciez. Elles vous offrent le look classique des lampes à incandescence tout en consommant 80 % d'énergie en moins. L'angle d'ouverture du faisceau extensif permet une distribution parfaite et omnidirectionnelle de la lumière.

Éclairage de qualité supérieure

· Conçu pour le confort de vos yeux

Optez pour une solution de remplacement simple

· Reprend la forme et la taille d'une ampoule halogène standard

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

La lumière au-delà de l'éclairage

· Style rétro, technologie LED moderne

Points forts

Conçu pour le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Reprend la forme et la taille d'une ampoule halogène standard



Avec sa forme esthétique et ses dimensions classiques, cette ampoule LED standard constitue une solution d'éclairage moderne basse consommation, idéale pour remplacer une ampoule halogène standard.

Convient parfaitement pour les équipements décoratifs

Éclairage moderne des globes LED Philips à utiliser pour les équipements décoratifs tels que les ventilateurs de plafond et les bandeaux lumineux.

Style rétro, LED moderne

Les ampoules LED Classic utilisent une technologie basse consommation LED standard. Vous pouvez désormais profiter d'une ampoule rétro qui combine technologie dernier cri et conception vintage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule globe non directionnelle
- · Prise: E27
- Intensité réglable: NonFinition ampoule: DépoliMatériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Garantie

· Garantie: 2 ans

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Flux lumineux nominal: 1521 lm
- · Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700 K
- Flux lumineux: 1'521 lm
- Effet stroboscopique: 0.4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 144.00 lm/W

Divers

- · EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort

Autres caractéristiques

· Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- . EAN: 8718699665142
- · Code commercial: 871869966514200
- Titre du produit: LED classic 100W
 E27 WW G120 FR ND SRT4

Puissance système

• Facteur de puissance (fraction): 0.52

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.52

• Tension: 220-240 V

· Puissance équivalente: 100 W

· Classe énergétique: D

· Consommation électrique: 10.5 W

Consommation d'énergie kWh/1000

h: 11

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 177 mmLongueur totale: 177 mmLargeur totale: 125 mm

Valeurs nominales

• Durée de vie nominale: 15'000

Spécificités techniques

Fréquence: 50-60Diamètre: 125 mm

 Numéro d'enregistrement EPREL: 400296

Référence de mesure de flux: SphereVariation de l'intensité lumineuse:

Non

Valeur de clignotement (PstLM): 1Fréquence linéaire: 50 to 60

· Culot: E27

 peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8718699665142

Poids net: 0.1 kg
Poids brut: 0.2 kg
Hauteur: 19.6 cm
Longueur: 12.8 cm
Largeur: 12.8 cm



Date de publication: 2025-09-13 Version: 0.757 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.