



Ampoule flamme 40W C37 E14



Les bougies sont très agréables, mais la lumière qu'elle produisent ne varie pas. Ces ampoules LED couleur de forme flamme, elles, peuvent faire 16,7 millions de choses. Choisissez la nuance parfaitement assortie au moment, qu'il s'agisse d'une fête entre amis, d'un dîner chic ou d'une soirée cinéma sur votre canapé. Vous pouvez aussi créer des horaires pour passer automatiquement à l'ambiance parfaite en fonction de vos besoins et de votre humeur. Et bien sûr, vous pouvez les contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée couleur
- Jusqu'à 470 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ.

Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.




Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: C37
Prise: E14
Type de verre: Dépoli
Intensité réglable: Oui

DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0.045 kg

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50'000
Durée de vie nominale: 15'000

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2200-6500 K
Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
Flux lumineux nominal: 470 lm
Temps d'allumage: < 0.5 s
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95 lm/W

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 40 mA

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8718699787097
Code commercial: 871869978709701
Titre du produit: Wi-Fi BLE 40W C37 E14 922-65 RGB 1PF/6

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.51
Tension: 220-240 V
Puissance équivalente: 40 W
Classe énergétique: F
Consommation électrique: 4.9 W
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 5

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 116 mm
Longueur totale: 116 mm
Largeur totale: 39 mm

VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15'000
Flux lumineux nominal: 470 lm
Puissance nominale: 4.9 W

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60
Numéro d'enregistrement EPREL: 1877836
Référence de mesure de flux: Sphere

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8718699787097
Poids net: 0.05 kg
Poids brut: 0.09 kg
Hauteur: 16 cm
Longueur: 7 cm
Largeur: 7 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.