

PHILIPS

Ampoule 60 ; 30 ;
16 W A60 E27

LED

2700/2500/2200 K

806 ; 320 ; 150 lm

15 000 h



8719514263963



Une lampe. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses.

Adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire. Avec la lampe LED Philips SceneSwitch, vous pouvez facilement basculer entre une lumière vive, naturelle ou chaleureuse. Utilisez simplement votre interrupteur existant.

La lumière au-delà de l'éclairage

- Trois ambiances lumineuses
- Variateur ou installation supplémentaire inutiles

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

- Conçu pour le confort de vos yeux

Points forts

Trois ambiances lumineuses (SSDL)

Ampoule de rechange tout-en-un alternant entre trois niveaux de luminosité de la lumière du jour, et ce au moyen de votre interrupteur existant.

Plug-and-play



Ne nécessite aucune installation supplémentaire ni interrupteur avec variateur. Cette ampoule n'est pas compatible avec des variateurs. Si vous l'utilisez sur un variateur, réglez-le au maximum.

Conçu pour le confort de vos yeux



Il est facile de voir à quel point un éclairage violent peut fatiguer les yeux. S'il est trop lumineux, on est ébloui. S'il est trop faible, la lumière clignote. Désormais, vous pouvez éclairer votre environnement agréablement grâce à des LED conçues pour le confort des yeux et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- Prise: E27
- Finition ampoule: Dépoli
- Int. rég.: Non
- Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2200-2500-2700 K
- Flux lumineux nominal: 806, 320, 150 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2200, 2500, 2700
- Effet stroboscopique: 0.4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 107.00

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: SceneSwitch

Autres caractéristiques

- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514263963
- Code commercial: 871951426396301
- Titre du produit: LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 60;30;16
- Classe énergétique: F
- Puissance: 7.5, 3, 1.6
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 104 mm
- Longueur totale: 104 mm
- Largeur totale: 60 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Diamètre: 60 mm
- Techno. ampoule: LED
- Code IP: IP20
- Numéro d'enregistrement EPREL: 739282
- Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse: Non
- Valeur de clignotement (PstLM): 0.9
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- Culot: E27

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Non

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: No
- Période de support définie: Not applicable
- Systèmes d'exploitation compatibles: Non applicable
- Protocole de communication: Non applicable

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514263963
- Poids net: 0.03 kg
- Poids brut: 0.06 kg
- Hauteur: 14.6 cm
- Longueur: 6.5 cm
- Largeur: 6.3 cm



Date de publication:
2026-07-18
Version: 0.305

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com