



8719514263963





Une lampe. Votre interrupteur. Trois ambiances lumineuses.

Adaptez l'ambiance de votre pièce à ce que vous êtes en train de faire. Avec la lampe LED Philips SceneSwitch, vous pouvez facilement basculer entre une lumière vive, naturelle ou chaleureuse. Utilisez simplement votre interrupteur existant.

La lumière au-delà de l'éclairage

- Trois ambiances lumineuses
- · Variateur ou installation supplémentaire inutiles

Lampe LED de qualité conçue pour durer des décennies

· Conçu pour le confort de vos yeux

Points forts

Trois ambiances lumineuses (SSDL)

Ampoule de rechange tout-en-un alternant entre trois niveaux de luminosité de la lumière du jour, et ce au moyen de votre interrupteur existant.

Plug-and-play



Ne nécessite aucune installation supplémentaire ni interrupteur avec variateur. Cette ampoule n'est pas compatible avec des variateurs. Si vous l'utilisez sur un variateur, réglez-le au maximum.

Conçu pour le confort de vos yeux



Il est facile de voir à quel point un éclairage violent peut fatiguer les yeux. S'il est trop lumineux, on est ébloui. S'il est trop faible, la lumière clignote. Désormais, vous pouvez éclairer votre environnement agréablement grâce à des LED conçues pour le confort des yeux et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- · Prise: E27
- Intensité réglable: NonFinition ampoule: DépoliMatériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- · Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2200-2500-2700 K
- Flux lumineux nominal: 806, 320, 150
- · Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Température de couleur corrélée (nom.): 2700, 2500, 2200 K
- Effet stroboscopique: 0.4
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 107.00 lm/W

Divers

- · EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Lueur chaude, SceneSwitch

Autres caractéristiques

- · Marquage CE: Oui
- · Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514263963
- · Code commercial: 871951426396300
- Titre du produit: LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4

Puissance système

• Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60;30;16 W
- · Classe énergétique: F
- · Consommation électrique: 7.5 W
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 8

n: 8

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 104 mm
Longueur totale: 104 mm
Largeur totale: 60 mm

Valeurs nominales

· Durée de vie nominale: 15'000

Spécificités techniques

- · Fréquence: 50-60
- · Diamètre: 60 mm
- Numéro d'enregistrement EPREL: 739282
- · Référence de mesure de flux: Sphere
- Variation de l'intensité lumineuse:
- · Valeur de clignotement (PstLM): 0.9
- Fréquence linéaire: 50 to 60
- · Culot: E27
- peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No

Dimensions et poids de l'emballage [LEDClassic SSW 60W A60 E27WWFR ND 1PF/10]

· Code barre produit: 8719514263963

Poids net: 0.07 kg
Poids brut: 0.1 kg
Hauteur: 14.6 cm
Longueur: 6.5 cm
Largeur: 6.3 cm

Dimensions et poids de l'emballage [LEDClassic SSW 60W A60 E27 WW FRND 1SRT4]

· Code barre produit: 8719514263963

Poids net: 0.03 kg
Poids brut: 0.06 kg
Hauteur: 14.6 cm
Longueur: 6.5 cm
Largeur: 6.3 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0 304 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.