

PHILIPS

Flamme et lustre

LED

5 W - 40 W

E27

Blanc chaud



8719514310117



Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Ampoule LED dernier cri offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant transiger sur la qualité d'éclairage.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E27
- Technologie: LED
- Type de verre: Dépoli

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 8.7 cm
- Poids: 0.022 kg
- Largeur: 4.5 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 44 mA
- Efficacité: 94 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514310117
- Code commercial: 871951431011700
- Titre du produit: LED 40W P45 E27 WW FR ND 3SRT6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 5 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 8.7 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Puissance nominale: 5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514310117
- Poids net: 0.054 kg
- Poids brut: 0.078 kg
- Hauteur: 12.700 cm
- Longueur: 5.300 cm
- Largeur: 15.500 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929002978271



Date de publication:
2023-11-08
Version: 0.161

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com