

PHILIPS

Ampoule (à intensité variable)

LED

7 W - 26 W

E27

Flamme

Gradation



8719514313743



Éclairage à LED pour la maison, à la pointe de la technique

Cette ampoule LED Philips offre une durée de vie exceptionnelle, permet des économies d'énergie immédiates et significatives, et diffuse une superbe lumière très chaude. Avec la température de couleur d'une flamme, cette ampoule est idéale pour créer une atmosphère chaleureuse.

Un éclairage intelligent simple d'utilisation pour vous faciliter la vie


- Lumière blanche extra chaude à intensité variable

Conçue pour être vue, offre un rendu agréable aussi bien allumée qu'éteinte

- Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes

Points forts

Lumière blanche extra chaude à intensité variable



Améliorez l'ambiance de votre maison avec une lumière blanche ultra-chaude

qui s'atténue en douceur via l'application ou la voix jusqu'au niveau de luminosité souhaité.

Effet garanti qu'elles soient allumées ou éteintes



« Ces magnifiques lampes à filament visible apportent une touche d'élégance et de nostalgie dans n'importe quelle pièce. L'effet est garanti qu'elles soient allumées ou éteintes. »

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Cristal
- Prise: E27
- Finition ampoule: fumé

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 36.6 cm

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Gamme de températures ambiantes: -20 à +45 °C

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 1800 K
- Flux lumineux nominal: 270 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5 s
- Code couleur: 818 | CCT of 1800K
- Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 38 lm/W
- Flux lumineux: 270 lm
- Effet stroboscopique: 0.4

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 38 lm/W
- Marquage CE: Oui
- Conforme à la directive RoHS UE: Oui

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514313743
- Code commercial: 871951431374300
- Titre du produit: LED giant crystal 26W E27 smoky DIM

Puissance système

- Facteur de puissance (fraction): 0.7

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.7
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 7 W
- Puissance équivalente: 26 W
- Consommation électrique: 7 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 36.6 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Valeur de clignotement (PstLM): 1
- Fréquence linéaire: 50 to 60 Hz
- Variation de l'intensité lumineuse:
Uniquement avec certains variateurs
- Culot: E27 | E27



Date de publication:
2023-11-24
Version: 0.198

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com