



8719514323759





Une lumière LED blanche et chaude à intensité variable

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Optez pour une solution durable

· Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie

Créez un éclairage adapté à votre intérieur

· Convient parfaitement pour l'éclairage général de la pièce

Points forts

Jusqu'à 90 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie qu'offrent les LED sans sacrifier la qualité de lumière. Économisez instantanément plus de 90 % d'énergie en remplaçant vos ampoules halogènes ou à incandescence existantes.

Convient parfaitement pour l'éclairage général



Éclairage moderne avec les ampoules standards LED Philips pour toute illumination, idéal pour un éclairage chambre général.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule non directionnelle
- · Prise: E27
- · Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Transparent
- · Matériaux des lampes: Verre

Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- · Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2200-2700 K
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps de chauffe à 60 %: 0.5
- Code couleur: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 138 lm/W

Divers

- · EyeComfort: Oui
- · Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires:
 Variation de l'intensité lumineuse,
 Lueur chaude

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514323759
- Code commercial: 871951432375900
- Titre du produit: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.6

• Tension: 220-240 V

• Puissance équivalente: 40 W

· Classe énergétique: D

· Consommation électrique: 3.4 W

Consommation d'énergie kWh/1000

h: 4

Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 104 mm Longueur totale: 104 mm Largeur totale: 60 mm

Spécificités techniques

• Fréquence: 50-60

 Numéro d'enregistrement EPREL: 1109129

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514323759

Poids net: 0.03 kg
Poids brut: 0.05 kg
Hauteur: 14.6 cm
Longueur: 6.5 cm
Largeur: 6.3 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.427 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.