

# PHILIPS

## Plafonnier Super Slim 18 W

Plafonniers

2700K

White

Intensité réglable; Résistant à l'eau



8719514327269



## Un équipement. Votre interrupteur. Trois paramètres de lumière

Créez l'ambiance idéale en faisant varier la luminosité. Le plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de trois différents réglages de luminosité, adaptés à tous les moments de la journée. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire, il vous suffit tout simplement d'utiliser votre interrupteur actuel.

### Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Idéal pour se détendre entre amis

### Adaptez votre intérieur

- Design ultrafin

### Simple d'utilisation

- Parfait pour une installation au mur ou au plafond, ce luminaire vous offre la liberté de personnaliser l'éclairage en harmonie avec votre espace.
- Installation facile

### Effet lumineux

- Distribution uniforme de la lumière



8719514327269

**Qualité supérieure**

- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

# Points forts

## Idéal pour se détendre entre amis

Le salon est cœur de toute maison ; il s'agit de l'endroit où les membres de la famille se réunissent et se détendent ou reçoivent leurs invités. C'est pourquoi l'éclairage de votre salon et de votre chambre doit être suffisamment modulable et facile à régler pour les différentes utilisations au cours de la journée. Un placement judicieux des différentes sources de lumière et des jeux d'éclairage permettent de créer une sensation d'espace, ainsi qu'une atmosphère chaleureuse et accueillante.

## Design ultrafin

La conception mince est idéale pour les salles de plafond bas, car elle affleure la surface.

## Montage adaptable au mur ou au plafond

### Installation facile

Une installation en toute simplicité. Fixez ou pendez votre luminaire au mur ou au plafond et branchez-le : il est prêt à vous éclairer.

### Distribution uniforme de la lumière

Éclairez vos pièces de manière uniforme.

## EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

## Environnement

- Disposal of the product: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80

## Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Bureau à domicile, Garage
- Style: Des bureaux
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Étanche

#### Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 92 mA
- Efficacité: 83 lm/W

#### Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.58 kg
- Hauteur: 2.3 cm
- Longueur: 30 cm
- Largeur: 30 cm

#### Entretien

- Garantie: 5 ans

#### Spécificités techniques

- Durée de vie jusqu'à: 20'000 h
- Diamètre: 300 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1500
- Couleur de lumière: 2700
- Puissance électrique: CA 220-240
- Éclairage à intensité variable:  
Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 18
- Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe II

#### Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514327269
- Poids net: 0.59 kg
- Poids brut: 0.69 kg
- Hauteur: 30 cm
- Longueur: 2.8 cm
- Largeur: 29.5 cm
- Code 12NC: 929002667801



Date de publication:  
2024-09-17  
Version: 0.353

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.