









Créez l'ambiance parfaite avec un éclairage à intensité variable de haute qualité.

Créez l'ambiance idéale avec les spots encastrables LED à intensité variable Philips : vous pouvez facilement atténuer la lumière vive de tous les jours pour lui donner des tons chaleureux. Idéal pour la salle de bains

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

Usage prévu: Intérieur

Design et finition

· Couleur: Noir

· Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

· Nombre de cycles d'allumage: 10'000

· Durée de vie nominale: 20'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

 Intensité variable avec télécommande: Non

· LED intégrée: Oui

· Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM

Indice de rendu de couleur (IRC): 80

· Température de couleur: 2700 K

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 58 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Salle de bain, Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine
- · Style: Contemporain
- Type: Éclairages encastrés
- · EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse, Étanche

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 31 mA

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.114 kg

· Distance d'encastrement: 15 mm

Hauteur totale: 55 mm Longueur totale: 85 mm

· Largeur totale: 85 mm

 Découpe pour encastrement dans le plafond: 7.0 cm x 7.0 cm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

· Diamètre: 85 mm

 Rendement en lumen total de l'éclairage: 350

· Couleur de lumière: 2700

• Puissance électrique: AC 220-240

• Éclairage à intensité variable: Oui

• Puissance de l'ampoule incluse: 5.5

Indice de protection: IP65, IP20

 Classe de protection: Classe II -Double isolation

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514331556

Poids net: 0.12 kgPoids brut: 0.15 kgHauteur: 9 cmLongueur: 7.5 cm

· Largeur: 10.5 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.300 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.