



# Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

## Optez pour une solution de remplacement simple

 Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

# Points forts

# Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard



Avec sa forme harmonieuse et ses dimensions standard, cette ampoule LED standard à économie d'énergie offre un éclairage contemporain. Le remplacement durable idéal pour les ampoules à incandescence standard traditionnelles. Brad, relisez cette copie pour toutes ces parties. Difficilement lisible.

# Caractéristiques

#### Caractéristiques de l'ampoule

Usage prévu: IntérieurForme de la lampe: T30

· Prise: E27

· Intensité réglable: Non

Finition ampoule: TransparentMatériaux des lampes: Verre

# Durée de vie

Nombre de cycles d'allumage: 20'000

· Durée de vie nominale: 15'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Caractéristiques lumineuses

· Indice de rendu de couleur (IRC): 80

· Température de couleur: 2700 K

· Flux lumineux nominal: 806 lm

· Temps de chauffe à 60 %: 0.5

· Code couleur: 827 | CCT of 2700K

 Efficacité lumineuse (valeur nominale): 124 lm/W

#### **Divers**

· EyeComfort: Oui

· Innovations LED: EyeComfort

#### Informations figurant sur l'emballage

· EAN: 8719514361324

Code commercial: 871951436132400
Titre du produit: LED classic 60W T30 E27 WW CL ND SRT4

#### Consommation électrique

• Facteur de puissance: 0.5

• Tension: 220-240 V

· Puissance équivalente: 60 W

· Classe énergétique: E

· Consommation électrique: 6.5 W

 Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

#### Dimensions et poids du produit

Hauteur totale: 106 mmLongueur totale: 106 mm

· Largeur totale: 32 mm

## Spécificités techniques

· Fréquence: 50-60

Numéro d'enregistrement EPREL: 658020

### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514361324

Poids net: 0.03 kg
Poids brut: 0.05 kg
Hauteur: 14.6 cm
Longueur: 4.6 cm
Largeur: 6.3 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.242 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.