

PHILIPS

Spot 4,7 W (éq. 50 W)
PAR16 GU10

LED intelligent

Blanc chaud

Plastique

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application WIZ
ou la voix



8719514372306



Profitez d'une agréable lumière blanche chaude

Ajoutez une lumière blanche chaude, intelligente, diffuse et gradable aux luminaires encastrés et spots standard de votre intérieur grâce à l'ampoule Philips Smart LED GU10. Cette ampoule est connectée à WiZ. Utilisez votre Wi-Fi pour la contrôler avec l'appli WiZ ou votre voix.

Facile à installer

- Facile à installer et à utiliser. Fonctionne avec votre Wi-Fi existant.

Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone.
- Commande vocale avec Google Assistant, Alexa ou les raccourcis Siri.

Fonctionnalités intelligentes

- Gradation intelligente via l'application, la voix ou le variateur
- Créez des scénarios lumineux automatiques
- Suivi de la consommation d'énergie

Modes lumineux

- Personnalisez les scénarios avec des modes d'éclairage dynamiques prédéfinis.
- Lumière blanche chaude et douce

Points forts

Facile à installer et à utiliser

Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et tout est prêt !

Contrôle à distance

Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

Contrôle vocal

Gardez les mains libres en contrôlant vos lampes à l'aide de votre voix et Google Assistant, d'Amazon Alexa ou des raccourcis Siri. De simples commandes vocales vous permettent d'allumer ou éteindre les lampes, d'en augmenter ou réduire l'intensité, d'en modifier les couleurs et de définir des scénarios de lumière personnalisés.

Variateur intelligent

Modulez l'intensité lumineuse comme vous le souhaitez via votre smartphone, la WiZmote ou même à la voix. Pas besoin de variateur hors de prix.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Suivi de la consommation d'énergie

L'appli WiZ enregistre la consommation de vos lampes. Pour mieux maîtriser votre consommation d'énergie, consultez le rapport quotidien ou hebdomadaire et programmez l'éclairage en conséquence.

Scènes personnalisées

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la WiZmote ou par commande vocale.

Lumière blanche chaude et douce

Pour créer une atmosphère chaleureuse chez vous, optez pour une lumière blanche chaude. L'éclairage intelligent s'adapte naturellement à vos activités quotidiennes.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: PAR16
- Prise: GU10
- Technologie: WiFi intelligent
- Intensité réglable: Uniquement avec certains variateurs

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 5.8 cm
- Poids: 0.05 kg
- Largeur: 5 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 15'000 h

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 345 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 40 mA
- Efficacité: 73 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514372306
- Code commercial: 871951437230600
- Titre du produit: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.51
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4.7 W
- Puissance équivalente: 50 W
- Classe énergétique: F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 5.8 cm

Valeurs nominales

- Angle nominal d'ouverture du faisceau: 36 degré(s)
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 345 lm
- Intensité maximale nominale: 550 cd
- Puissance nominale: 4.7 W

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 584538

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514372306
- Poids net: 0.05 kg
- Poids brut: 0.09 kg
- Hauteur: 16 cm
- Longueur: 7 cm
- Largeur: 7 cm
- Code 12NC: 929002448121



Date de publication:
2024-04-20
Version: 0.144

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com