



Agrémentez votre jardin grâce à la lumière

Avec son aspect gris anthracite et ses lignes cylindriques, l'applique murale Philips Calgary donne une touche de modernité à votre mur. Elle illumine votre hall d'entrée d'une lumière diffuse et chaleureuse.

Solutions d'éclairage durables

· Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures

Une touche d'élégance pour votre jardin

· Éclairage extérieur moderne

Ampoule LED innovante

• Garantie de 5 ans sur le système LED

Qualité supérieure

· Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure

Conçus pour l'extérieur

· IP44 - résiste aux intempéries

Caractéristiques spécifiques

· Lumière intense

Éclairage de qualité supérieure

· Lumière blanc chaud 2 700 K

Points forts

Longue durée de vie, jusqu'à 25 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 25 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Éclairage extérieur moderne

À la fois fascinant, audacieux et minimaliste, le style élégant et moderne de la collection d'éclairage extérieur Philips est idéal pour illuminer parterres, allées et espaces extérieurs.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans offerte pour ce luminaire, Philips offre également une garantie de 5 ans sur le système LED (le module LED et le driver).

Aluminium et matière synthétique de qualité supérieure



Cette lumière Philips est spécialement conçue pour les espaces extérieurs. Robuste et faite pour durer, elle illuminera votre jardin nuit après nuit. Fabriquée en aluminium moulé et matière synthétique de qualité supérieure.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Lumière intense

Ce luminaire pour l'extérieur Philips produit une lumière intense, pour illuminer votre jardin ou votre terrasse.

Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K)? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

Caractéristiques

Design et finition

Couleur: AnthraciteMatériaux: Métal

Durée de vie

· Durée de vie nominale: 25'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
 Non
- · Montage click!FIX: Oui
- Détecteur nuit et jour: Non
- · Faisceaux de lumière fixes: Non
- · Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries:
 Oui
- · LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- · Détecteur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Non
- Idéal pour l'éclairage d'orientation:
 Non
- Portable: Non
- · Adaptateur secteur inclus: Non
- · Housse de protection incluse: Non
- · Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité:
 Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Non
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): No
- · Rechargeable via USB: Non
- · Lumière blanche et chaude: Oui
- Point focal: NonPoint focal: Non
- · Type de fiche: No plug

Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- · Température de couleur: 2700 K

Divers

- · Style: Contemporain
- · Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

Dimensions et poids du produit

- · Poids net: 0.6 kg
- · Hauteur totale: 240 mm
- · Longueur totale: 80 mm
- Largeur totale: 160 mm

Entretien

• Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1100
- · Couleur de lumière: 2700
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe I Mise à la terre
- · Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- · Code barre produit: 8719514417670
- Poids net: 0.6 kg
- · Poids brut: 0.68 kg
- · Hauteur: 30 cm
- · Longueur: 10 cm
- · Largeur: 12 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.387 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.