

# PHILIPS


Plafonnier LED  
Doris 6W

Luminaires extérieurs

4000K

White

Résistant à l'eau



## Créez votre style grâce à la lumière

Le luminaire Philips Oslo gris anthracite donne une touche de modernité à votre mur. Cette applique élégante éclaire votre hall d'entrée d'une lumière chaleureuse de grande qualité.

### Solutions d'éclairage durables

- Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

### Ampoule LED innovante

- Lumière LED haute qualité

### Qualité supérieure

- Matériau de haute qualité

### Conçus pour l'extérieur

- IP54 - résiste aux intempéries

### Éclairage de qualité supérieure

- Lumière blanc froid 4 000 K

# Points forts

**Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures**



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

**Lumière LED haute qualité**



Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

**Matériaux de haute qualité**



Cette lampe extérieure Philips réalisée avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches, quelles que soient les conditions climatiques.

**IP54 - résiste aux intempéries**

Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP54 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

**Lumière blanc froid 4 000 K**



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K) ? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière blanc froid de 4 000 K.

# Caractéristiques

## Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Métal, Plastique

## Durée de vie

- Durée de vie nominale: 15'000

## Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

## Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Montage click!FIX: Oui
- compatible avec tous les variateurs: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Oui
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP - Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Portable: Non
- Télécommande incluse: Non
- Pivote librement dans toutes les directions: Non
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Non
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non
- Type de fiche: No plug

## Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

## Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K

## Divers

- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

## Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.26 kg
- Hauteur totale: 70 mm
- Longueur totale: 220 mm
- Largeur totale: 220 mm

## Entretien

- Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 640
- Couleur de lumière: 4000
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
- Indice de protection: IP54
- Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
- Source lumineuse remplaçable: Non

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514417939
- Poids net: 0.26 kg
- Poids brut: 0.53 kg
- Hauteur: 28 cm
- Longueur: 9 cm
- Largeur: 28 cm



Date de publication:  
2025-08-30  
Version: 0.289

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)