

PHILIPS

Plafonnier
Superslim 15W

Luminaires extérieurs

2700K

Noir

SceneSwitch; Résistant à l'eau



8719514417977



Un équipement. Votre interrupteur. Trois paramètres de lumière.

Créez l'ambiance idéale en faisant varier la luminosité. Le plafonnier LED SceneSwitch de Philips vous permet de profiter de trois différents réglages de luminosité, adaptés à tous les moments de la journée. Aucun variateur ni aucune installation supplémentaire n'est nécessaire, il vous suffit tout simplement d'utiliser votre interrupteur actuel.

Effet lumineux

- Diffuse une lumière blanche vive

Solutions d'éclairage durables

- Économie d'énergie
- Philips offre une garantie de 5 ans sur le module LED et le pilote

Une touche d'élégance pour votre jardin

- Optez pour des plafonniers d'extérieur

Conçu pour votre jardin

- IP54 - résistant aux intempéries (éclairage extérieur)

Conçu pour votre séjour et votre chambre

- Matériaux haute qualité

Points forts

Lumière de qualité supérieure Économie d'énergie



Cette lampe basse consommation Philips est peu gourmande en énergie par rapport aux sources lumineuses traditionnelles, ce qui vous permet de réduire vos factures d'électricité et d'agir pour l'environnement.

Garantie de 5 ans sur le système LED



En plus de la garantie standard de 2 ans pour cette lampe, Philips offre une garantie de 5 ans sur le système LED, qui comprend le module et le pilote de cette lampe.

Optez pour des plafonniers

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec ce plafonnier, parfait pour éclairer votre porte d'entrée ou votre terrasse.

IP54 - résistant aux intempéries (éclairage extérieur)

Cet éclairage extérieur Philips spécialement conçu pour les espaces extérieurs humides a fait l'objet d'essais rigoureux afin de garantir sa résistance à l'eau. Les chiffres qui suivent les lettres IP ont une signification : le premier indique le niveau de protection contre la poussière, le second contre l'eau. Cet éclairage extérieur est IP54 : il résiste aux projections d'eau et convient parfaitement à une utilisation en extérieur.

Matériaux haute qualité

Ce luminaire composé de motifs superposés réalisés avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui

Design et finition

- Couleur: Noir
- Matériaux: Métal, Plastique

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 20'000

Environnement

- Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires. L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Montage click!FIX: Oui
- compatible avec tous les variateurs: Non
- Détecteur nuit et jour: Non
- Faisceaux de lumière fixes: Oui
- Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP – Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries: Oui
- LED intégrée: Oui
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- Portable: Non
- Télécommande incluse: Non
- Pivote librement dans toutes les directions: Non
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): No
- Rechargeable via USB: Non
- Lumière blanche et chaude: Oui
- Point focal: Oui
- Type de fiche: No plug

Espace jardin

- Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K

Divers

- Style: Contemporain
- Type: Plafonniers
- EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires: SceneSwitch, Étanche

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.47 kg
- Hauteur totale: 23 mm
- Longueur totale: 250 mm
- Largeur totale: 250 mm

Entretien

- Garantie: 5 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1300
- Couleur de lumière: 2700
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E
- Indice de protection: IP54
- Classe de protection: Classe II – Double isolation
- Source lumineuse remplaçable: Non

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514417977
- Poids net: 0.47 kg
- Poids brut: 0.54 kg
- Hauteur: 25 cm
- Longueur: 2.8 cm
- Largeur: 24.5 cm



Date de publication:
2025-08-30
Version: 0.279

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com