



Profitez de l'instant présent

Parfaitement adapté à un intérieur moderne, ce petit spot de style industriel a un design fin et simple qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel intérieur moderne. Son boîtier en aluminium noir sublime la source lumineuse à la perfection. Cet objet décoratif et sa source lumineuse rotative sont spectaculaires.

En harmonie avec votre style intérieur

· Design moderne et élégant

Caractéristiques spécifiques

- · Tête de spot orientable
- · Noir élégant

Conçu pour votre séjour et votre chambre

· Matériaux haute qualité

Points forts

Esthétique contemporaine Tête de spot orientable



Orientez la lumière dans la direction qui vous convient le mieux en déplaçant, tournant ou inclinant la tête de spot du luminaire.

Noir élégant

Intemporel et élégant, le noir arbore la couleur intense et profonde de l'ébène.

Matériaux haute qualité

Ce luminaire composé de motifs superposés réalisés avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il embellira votre intérieur pendant de nombreuses années.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

Usage prévu: Intérieur

Design et finition

Couleur: NoirMatériaux: Métal

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Non
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
- Montage click!FIX: Oui
- · Détecteur nuit et jour: Non
- · Faisceaux de lumière fixes: Non
- · Intensité réglable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- FFP Frustration Free Pack (pack anti-frustration): Non
- Résistance totale aux intempéries:
 Non
- · LED intégrée: Non
- Détecteur de mouvement et crépusculaire: Non
- · Détecteur de mouvement: Non
- Idéal pour créer des ambiances lumineuses: Oui
- Idéal pour l'éclairage d'orientation:
 Oui
- Portable: Non
- · Housse de protection incluse: Non
- · Télécommande incluse: Non
- Matériau résistant de haute qualité: Oui
- Pivote librement dans toutes les directions: Oui
- Énergie solaire: Non
- Tête inclinable (vers le haut ou vers le bas): Manual
- · Rechargeable via USB: Non
- · Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: NonPoint focal: Non
- · Type de fiche: No plug

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Cuisine
- Style: Contemporain
- · Type: Spots plafond/mur
- Fonctionnalités supplémentaires: ClickFix

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.28 kgHauteur totale: 107 mm

Longueur totale: 110 mmLargeur totale: 90 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

 Rendement en lumen total de l'éclairage: -

· Puissance électrique: AC 220-240

• Fixation/culot: GU10

Puissance de l'ampoule incluse: 5.5W
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 20

· Indice de protection: IP20

• Classe de protection: Classe I - Mise à

la terre

Source lumineuse remplaçable: OuiNombre de sources lumineuses: 1

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514435292

Poids net: 0.28 kg
Poids brut: 0.36 kg
Hauteur: 11.5 cm
Longueur: 10.2 cm
Largeur: 13.8 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.287 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.