



Un éclairage LED confortable pour vos yeux

Avec sa conception robuste et ses performances optimales, la lampe de bureau Philips LED est parfaite pour fournir un éclairage de qualité partout dans la maison. Sa lumière confortable est agréable pour les yeux.

Qualité supérieure

• EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Points forts

EyeComfort

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de

test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable,

mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Rectangle

Design et finition

- Couleur: Blanc
- · Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- · Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses

- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 90
- Température de couleur: 2700-4000-6500 K
- · Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 28 lm/W

Divers

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour
- · Style: Contemporain
- · Type: Lampes de bureau
- · EyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires:
 Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques

· Ampérage de la lampe: 1400 mA

Dimensions et poids du produit

• Poids net: 0.5 kg

Hauteur totale: 340 mm
Longueur totale: 315 mm
Largeur totale: 110 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

• Rendement en lumen total de l'éclairage: 200

• Couleur de lumière: 3000/4000/5700

• Puissance électrique: 5V

• Éclairage à intensité variable: Oui

• Puissance de l'ampoule incluse: 7

· Indice de protection: IP20

· Classe de protection: Classe III - Très

basse tension de sécurité

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8719514443792

Poids net: 0.5 kg
Poids brut: 0.65 kg
Hauteur: 34.5 cm
Longueur: 11.5 cm
Largeur: 18 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.417 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.