



1 spot orientable **IMAGEO**

Mettez en valeur votre intérieur grâce au spot réglable et à la lumière intelligente et colorée du spot encastrable intelligent WiZ Imageo noir. Utilisez votre système Wi-Fi actuel pour le contrôler depuis l'application WiZ ou avec votre voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Dimensions de la plaque : Ø 8 cm
- IP20/Métal/Noir



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Certifié Matter

Ce produit est certifié Matter. Vous pouvez le configurer et le contrôler avec votre plateforme de maison connectée préférée et le faire fonctionner de manière transparente avec d'autres appareils certifiés Matter.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur

Forme de la lampe: Rectangle

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir

Matériaux: Métal

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)

Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles d'allumage: 50'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Tête de spot orientable: Oui

Intensité variable avec télécommande: Oui

LED intégrée: Non

Ampoule(s) LED incluse(s): Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): 90

Temps de chauffe à 60 %: <2

DIVERS

Conçu spécialement pour:

Fonctionnel

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Efficacité: 69 lm/W

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.278 kg

Hauteur: 12.3 cm

Longueur: 8 cm

Largeur: 10.5 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 15'000 h

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 345 lm

Rendement en lumen total de l'éclairage: 345

Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)

Éclairage à intensité variable:

Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur

LED: Oui

LED intégrée: Oui

Classe énergétique de la source lumineuse incluse: G

Nombre d'ampoules: 1

Puissance de l'ampoule incluse: 4.9

Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5 W

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe I

Source lumineuse remplaçable: Oui



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.

EAN:

wizconnected.com