




4 spots orientables **IMAGEO** Plaque carrée

Il dispose de quatre spots réglables intégrés, d'une base de plafond moderne à la forme pas tout à fait carrée, et d'une puissance suffisante pour éclairer votre pièce de couleur et de lumière dans toutes les directions. Notre équipement pour spots intégré vous aide à choisir la scène de lumière parfaite pour chaque activité.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Dimensions de la plaque : 22 x 22 cm
- IP20/Métal/Blanc



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !




Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc
Matériaux: Métal

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50'000
Durée de vie nominale: 15'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Non
Ampoule(s) LED incluse(s): Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 90
Température de couleur: 2200-6500 K
Temps de chauffe à 60 %: 2
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 69 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 4x60 mA

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1.32 kg
Hauteur totale: 123 mm
Longueur totale: 220 mm
Largeur totale: 220 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen de l'ampoule inclus: 345
Rendement en lumen total de l'éclairage: 1380
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)
Classe énergétique de la source lumineuse incluse: F
Fixation/culot: GU10
Puissance de l'ampoule incluse: 5
Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 5
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe I - Mise à la terre
Source lumineuse remplaçable: Oui
Nombre de sources lumineuses: 4

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514554559
Poids net: 1.32 kg
Poids brut: 1.49 kg
Hauteur: 14.7 cm
Longueur: 22.5 cm
Largeur: 22.5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.