



Barres Lumineuses Gradient

Apportez un éclairage dynamique à votre habitat avec les Barres Lumineuses Gradient WiZ (2 incluses). Profitez de la technologie RGBIC pour des écrans multicolores. Positionnez-les horizontalement, verticalement ou derrière votre téléviseur pour créer l'ambiance parfaite. Les modes prédéfinis vous permettent de basculer entre les modes d'éclairage dynamique, statique ou personnalisable. Vous pouvez même faire vibrer les lumières au rythme de la musique, ou les synchroniser avec votre écran de télévision (Sync Box HDMI nécessaire).


AVANTAGE DES PRODUITS

- Plusieurs couleurs à la fois
- Plusieurs possibilités de placement
- Synchronisation avec un téléviseur (Sync Box nécessaire)




Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.



Utilisez-le comme et où vous le souhaitez

Placez nos Barres Lumineuse Gradient horizontalement ou verticalement sur un meuble TV ou un bureau, ou montez-les derrière votre téléviseur/écran à l'aide des supports arrière magnétiques. Avec une rotation de 100°, vous pouvez répartir les effets lumineux pour créer l'ambiance parfaite.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.




Synchroniser l'éclairage avec la musique

Immergez-vous dans le rythme avec notre fonction Music Sync. Synchronisez facilement vos ampoules avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour assurer une harmonie parfaite entre le son et la lumière.



Éclairage ambiant immersif

Synchronisez vos lampes avec de la musique et des vidéos à l'aide de la Sync Box HDMI pour améliorer votre expérience de loisirs. Idéale pour les films et les jeux, la fonction Sync crée une atmosphère véritablement immersive, semblable à celle d'un cinéma, qui donne vie à votre contenu.



Modes d'éclairage statiques et dynamiques pour une ambiance idéale

Choisissez parmi des millions de couleurs ou parmi l'ensemble de modes de lumière que nous avons conçus pour vous. Avec autant d'options, vous pouvez apporter de la magie à toutes vos vacances, fêtes, réunions intimes et ambiances quotidiennes !

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50'000
Durée de vie nominale: 15'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): -
Température de couleur: NA
Temps de chauffe à 60 %: 2

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 49 mA

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.7
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.545 kg
Hauteur totale: 50.4 mm
Longueur totale: 318 mm
Largeur totale: 90 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
Couleur de lumière: RVB
Puissance de l'ampoule incluse: 8.2
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II -
Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes

Wi-Fi: Wireless G

Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date

Nombre max. d'accessoires: 9999

Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514865211
Poids net: 0.55 kg
Poids brut: 0.81 kg
Hauteur: 17.1 cm
Longueur: 7.4 cm
Largeur: 41.3 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.