



Lampadaire Gradient

Transformez votre espace avec le lampadaire Gradient WiZ. Profitez de la technologie RGBIC offrant des affichages multicolores époustoufflants, qui baignent la pièce de lumière. Son design élégant et minimaliste s'intègre partout, tandis que les modes prédéfinis personnalisables vous permettent de choisir entre des animations dynamiques ou des lueurs douces et statiques. Vous pouvez même faire vibrer votre lumière au rythme de la musique, ou l'assortir aux couleurs de votre écran de télévision (Sync Box HDMI nécessaire).


AVANTAGE DES PRODUITS

- Plusieurs couleurs à la fois
- Design élégant et minimaliste
- Synchronisation avec un téléviseur (Sync Box nécessaire)



Contrôlez l'éclairage avec n'importe quelle plateforme pour maison intelligente Matter

Ce produit est certifié Matter, permettant un contrôle facile via Google Home, Amazon Alexa, Apple Home ou toute autre plateforme de maison intelligente compatible Matter de votre choix.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.




Synchroniser l'éclairage avec la musique

Immergez-vous dans le rythme avec notre fonction Music Sync. Synchronisez facilement vos ampoules avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour assurer une harmonie parfaite entre le son et la lumière.



Éclairage ambiant immersif

Synchronisez vos lampes avec des vidéos (HDMI Sync Box requise) et la musique pour améliorer vos loisirs à la maison. Idéale pour les films et les jeux, la fonction Sync crée une expérience véritablement immersive, semblable à celle d'un cinéma, qui donne vie à votre contenu.



Modes d'éclairage statiques et dynamiques pour une ambiance idéale

Choisissez parmi des millions de couleurs ou parmi l'ensemble de modes de lumière que nous avons conçus pour vous. Avec autant d'options, vous pouvez apporter de la magie à toutes vos vacances, fêtes, réunions intimes et ambiances quotidiennes !



Superbe effet de lumière dégradé

Découvrez la beauté de l'éclairage dégradé, où plusieurs couleurs s'harmonisent parfaitement pour créer un effet de lumière fascinant. Ajoutez une énergie vibrante à n'importe quelle pièce avec cette conception dynamique.



CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Aluminium

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 50'000
Durée de vie nominale: 15'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): -
Température de couleur: NA
Temps de chauffe à 60 %: 2

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 58 mA

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.7
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1.347 kg
Longueur totale: 1'355 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 90 mm
Rendement en lumen total de l'éclairage: NA
Couleur de lumière: RVB
Puissance de l'ampoule incluse: 9.7
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II -
Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8719514865273
Poids net: 1.33 kg
Poids brut: 3.01 kg
Hauteur: 14.8 cm
Longueur: 143.4 cm
Largeur: 14.3 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.