

PHILIPS

Ruban LED RGBICWW,
5 m, type C

LED intelligent

Effets lumineux multicolores

Blanc réglable

Facile à découper et à installer



8719514866713



Couleurs vibrantes, blanc éclatant

Transformez votre espace avec des écrans multicolores et éclatants, des effets dynamiques tels que des arcs-en-ciel défilants, des transitions douces de couleurs et des motifs scintillants, sous une luminosité homogène sur toute la surface. Facile à configurer via l'application WiZ, entièrement compatible avec tous les produits Connected by WiZ et certifié Matter pour une intégration transparente avec les assistants de maison connectée tels qu'Alexa, Apple Home et Google Home.

Facile à installer

- Installation on ne peut plus simple
- Facile à installer

Fonctionnalités intelligentes

- Créez des scénarios lumineux automatiques
- Détection de mouvement SpaceSense

Appareils intelligents

- Certifié Matter

Modes lumineux

- Transformez votre intérieur grâce à la lumière
- Éclairages pré-réglés pour plus de commodité

Points forts

Installation on ne peut plus simple



1. Téléchargez l'application WiZ2. Allumez votre lampe3. Connectez votre lampe au Wi-Fi

Facile à installer



Pliez et découpez pour l'adapter, puis utilisez le support adhésif double face et les accessoires de fixation pour le maintenir en place.

Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

Détection de mouvement SpaceSense




Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Certifié Matter



Contrôlez à votre guise grâce à votre assistant vocal préféré ; compatible Matter pour une intégration transparente avec Alexa, Google Home et Apple Home.

Transformez votre intérieur grâce à la lumière



Ajoutez une ambiance lumineuse colorée à votre salon et à votre salle de jeux ou éclairez vos plans de travail d'une lumière blanche éclatante.

Éclairages prééglés pour plus de commodité



Adaptez l'éclairage à votre humeur ou aux activités avec les modes de lumière blanche tels que Daylight, Cozy et Focus. Découvrez des dégradés éclatants grâce aux modes couleur tels que Party et Sunset.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Int. rég.: Oui

Design et finition

- Couleur: Blanc
- Matériaux: Plastique

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- Choisissez votre couleur: Oui
- Intensité variable avec télécommande: Oui
- Résistance totale aux intempéries: Non
- LED intégrée: Oui
- Avec interrupteur On/Off sur le câble: Non
- Adaptateur secteur inclus: Oui
- Télécommande incluse: Non
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
- Temp. de couleur: 2700/6500
- Temps de chauffe à 60 %: < 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 95

Guirlande lumineuse/Ruban lumineux

- Peut être agrandi: Non

Divers

- Conçu spécialement pour: Cuisine, Chambre, Séjour, Chambre d'enfant, Salle de divertissement

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 125 mA

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.75
- Tension: 220-240 V
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 11

Dimensions et poids du produit

- Poids net: 0.331 kg
- Hauteur totale: 0.25 mm
- Longueur totale: 500 mm
- Largeur totale: 1 mm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50/60
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 1900
- Techno. ampoule: LED
- Couleur de lumière: Gradient coloré et lumière blanche (RGBICW)
- Puissance de l'ampoule incluse: 23
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II - Double isolation

L'ampoule

- Design: NA
- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514866713
- Poids net: 0.33 kg
- Poids brut: 0.45 kg
- Hauteur: 18.7 cm
- Longueur: 8.2 cm
- Largeur: 18.9 cm



Date de publication:
2026-06-13
Version: 0.253

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.