



## Ampoule transparente à filament 40 W ST64 E27



Lorsqu'Edison a inventé l'ampoule incandescente à filament classique dans les années 1880, il n'aurait jamais pu imaginer ce que Philips en ferait aujourd'hui. Éteintes, les ampoules à filament WiZ sont déjà belles à regarder, mais elles révèlent toute leur magie lorsque vous les allumez. Ces ampoules transparentes connectées à intensité variable diffusent une lumière infiniment variée, du blanc froid à chaud jusqu'à des millions de couleurs. Vous apprécierez le look classique des ampoules à incandescence vintage tout en économisant l'énergie grâce à la technologie LED. Et bien sûr, vous pouvez les contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, la télécommande WiZ associée ou à la voix.

## AVANTAGE DES PRODUITS

- Ampoule connectée couleur
- Jusqu'à 470 lumens
- Branchez, le tour est joué !
- Contrôle avec l'application ou la voix



### Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



### Configurez les lumières pour qu'elles suivent votre propre rythme

Automatisez vos éclairages connectés pour suivre vos routines quotidiennes ou hebdomadaires. Programmez vos éclairages pour qu'ils s'allument le matin ou avant votre arrivée à la maison, ou pour qu'ils restent éteints pour économiser de l'énergie, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.



### Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



### Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



### Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



### Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.



# CARACTÉRISTIQUES

## CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur  
Forme de la lampe: ST64  
Prise: E27  
Type de verre: Transparent  
Intensité réglable: Oui

## DIMENSIONS DE L'AMPOULE

Poids: 0.055 kg

## DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)  
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%  
Nombre de cycles d'allumage: 20'000  
Durée de vie nominale: 15'000

## CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM  
Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$   
Température de couleur: 2200-6500 K  
Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs  
Flux lumineux nominal: 470 lm  
Temps d'allumage:  $< 0.5$  s  
Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée  
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 74 lm/W

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 47 mA

## INFORMATIONS FIGURANT SUR L'EMBALLAGE

EAN: 8720169072213  
Code commercial: 872016907221300  
Titre du produit: Wi-Fi BLE 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF

## CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5  
Tension: 220-240 V  
Puissance équivalente: 40 W  
Classe énergétique: G  
Consommation électrique: 6.3 W  
Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

## DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Hauteur totale: 143 mm  
Longueur totale: 143 mm  
Largeur totale: 64 mm

## VALEURS NOMINALES

Durée de vie nominale: 15'000  
Flux lumineux nominal: 470 lm  
Puissance nominale: 6.3 W

## SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Fréquence: 50-60  
Numéro d'enregistrement EPREL: 1901108  
Référence de mesure de flux: Sphere

## COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes  
Wi-Fi: Wireless G  
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date  
Nombre max. d'accessoires: 9999  
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

## DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169072213  
Poids net: 0.06 kg  
Poids brut: 0.09 kg  
Hauteur: 18.5 cm  
Longueur: 8.5 cm  
Largeur: 8.5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.