



Plafonnier Superslim 22 W

Les plafonniers WiZ sont très fins et élégants. Les modes d'éclairage dynamiques en couleur apportent de la joie, que vous fassiez la fête ou que vous passiez du temps avec vos proches. Vous pouvez également composer la nuance parfaite de lumière blanche : lumière du jour fraîche pour la concentration et la productivité, lumière de bougie confortable pour se détendre, et bien d'autres encore. Le boîtier noir minimaliste agrmente votre décor tout en délicatesse. Profitez de tous les avantages d'économie d'énergie de la LED sans éblouissement, sans scintillement et sans fatigue oculaire, contrôlable par Wi-Fi à l'aide de l'application WiZ, de la télécommande WiZ ou de votre voix.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Dimensions : Ø 423
- IP20/Plastique/noir



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Contrôlez votre consommation d'énergie.

Obtenez un aperçu de la consommation d'énergie de vos lampes avec l'application WiZ. Accédez facilement à un rapport hebdomadaire ou quotidien pour vous aider à garder le contrôle de votre consommation d'énergie à la maison.



Créez votre scénario de lumière parfait

Associez le blanc et la couleur dans des modes d'éclairage parfaitement adaptés à chaque moment de la journée. Enregistrez-les pour les retrouver à la demande via l'appli, la télécommande ou par commande vocale.



Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Créez l'ambiance parfaite avec des lumières blanches chaudes ou froides

Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.



Contrôlez l'éclairage connecté comme vous le souhaitez

WiZ vous permet de contrôler l'éclairage connecté de plusieurs façons. Réglez les lumières avec votre smartphone, votre voix, la télécommande WiZ, ou en utilisant l'interrupteur mural existant pour basculer entre deux modes préférés. Fonctionne avec Google Home, Alexa et les raccourcis Siri.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur
Forme de la lampe: Rond
Intensité réglable: Oui

DESIGN ET FINITION

Couleur: Noir
Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
Nombre de cycles d'allumage: 15'000
Durée de vie nominale: 20'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec télécommande: Oui
LED intégrée: Oui
Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
Indice de rendu de couleur (IRC): ≥ 80
Température de couleur: 2200-6500 K
Temps de chauffe à 60 %: 2
Efficacité lumineuse (valeur nominale): 118 lm/W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Séjour
Salle à manger Chambre

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 190 mA

CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.5
Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 1.5 kg
Hauteur totale: 32 mm
Longueur totale: 423 mm
Largeur totale: 423 mm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Diamètre: 423 mm
Rendement en lumen total de l'éclairage: 2600
Couleur de lumière: 2200 à 6500 (RVB)
Puissance de l'ampoule incluse: 22
Indice de protection: IP20
Classe de protection: Classe II - Double isolation

COMPATIBILITÉS

Compatible avec la fonction Effets: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
Nombre max. d'accessoires: 9999
Protocole de communication: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169072633
Poids net: 1.4 kg
Poids brut: 1.66 kg
Hauteur: 43 cm
Longueur: 3.5 cm
Largeur: 42.5 cm



© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Les informations fournies ici peuvent être modifiées sans préavis. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue pour responsable de toute action fondée sur celles-ci. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Toutes les marques commerciales sont la propriété de Signify Holding ou de leurs propriétaires respectifs.