



Bandeau Flex 5 m

Créez des formes fascinantes avec la conception pliable de Smart Flex Strip, qui apporte du style à n'importe quelle pièce. Avec ses couleurs et ses effets éclatants, vous pouvez facilement créer l'ambiance parfaite pour toute occasion. Que ce soit via l'application WiZ, les commandes vocales ou la télécommande, il n'a jamais été aussi simple de personnaliser votre expérience d'éclairage. Transformez votre espace de vie sans effort et sculptez la lumière d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible avec Smart Flex Strip.

AVANTAGE DES PRODUITS

- Gamme complète de couleurs
- Basse tension
- IP20/Silicone



Fonctionnalités d'éclairage connecté faciles à configurer

Profitez instantanément des avantages des fonctions connectées, en associant simplement votre lampe WiZ à votre réseau Wi-Fi. Contrôlez facilement votre éclairage lorsque vous n'êtes pas chez vous en programmant son allumage et son extinction automatiques. Vous n'avez pas besoin d'installer du matériel supplémentaire tel qu'un hub ou une passerelle !



Certifié Matter

Ce produit est certifié Matter. Vous pouvez le configurer et le contrôler avec votre plateforme de maison connectée préférée et le faire fonctionner de manière transparente avec d'autres appareils certifiés Matter.



Une lumière SpaceSense™ exclusive qui s'allume à chaque mouvement

La technologie SpaceSense de WiZ transforme votre ampoules en détecteurs de mouvement. Avec un minimum de deux lampes WiZ dans une pièce, vous pouvez activer la fonction SpaceSense dans l'application WiZ et faire en sorte que les lampes s'allument et s'éteignent automatiquement grâce à la détection de mouvement. C'est simple. C'est SpaceSense. C'est WiZ.




Des millions de couleurs et des modes d'éclairage changeants pour égayer votre journée

Choisissez la couleur de lumière qui vous convient ou appliquez simplement un mode de lumière dynamique que nous avons conçu pour vous. Les modes Feu de cheminée ou Océan, par exemple, vous aideront à créer une atmosphère étonnante et à vous remonter le moral.



Synchroniser l'éclairage avec la musique

Immergez-vous dans le rythme avec notre fonction Music Sync. Synchronisez facilement vos ampoules avec vos morceaux préférés. N'oubliez pas de garder votre appareil mobile à proximité de l'enceinte pour assurer une harmonie parfaite entre le son et la lumière.



Dégradé de couleurs dans une seule bande

Créez l'ambiance avec des bandes lumineuses flexibles qui créent des dégradés de lumière. Les modes d'éclairage dynamique vous permettent de créer l'ambiance qu'il faut pour embellir chaque pièce.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES DE L'AMPOULE

Usage prévu: Intérieur

DESIGN ET FINITION

Couleur: Blanc

Matériaux: Plastique

DURÉE DE VIE

Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)

Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%

Nombre de cycles d'allumage: 50'000

OPTIONS/ACCESSOIRES INCLUS

Intensité variable avec

télécommande: Oui

LED intégrée: Oui

Avec interrupteur On/Off sur le câble: Oui

Adaptateur secteur inclus: Oui

Télécommande incluse: Non

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Indice de rendu de couleur (IRC): -

Temps de chauffe à 60 %: <2

GUIRLANDE LUMINEUSE/RUBAN LUMINEUX

Puissance de sortie: 19 W

DIVERS

Conçu spécialement pour: Ambiance

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Ampérage de la lampe: 125 mA

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Facteur de puissance: 0.7

Tension: 220-240 V

DIMENSIONS ET POIDS DU PRODUIT

Poids net: 0.65 kg

Hauteur: 1.3 cm

Longueur: 500 cm

Largeur: 0.6 cm

ENTRETIEN

Garantie: 2 ans

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Durée de vie jusqu'à: 15'000 h

Rendement en lumen total de l'éclairage: NA

Couleur de lumière: RVB

Éclairage à intensité variable:

Gradation sans fil – Ne pas utiliser avec un variateur

LED: Oui

LED intégrée: Oui

Puissance de l'ampoule incluse: 22

Indice de protection: IP20

Classe de protection: Classe II

DIMENSIONS ET POIDS DE L'EMBALLAGE

Code barre produit: 8720169077263

Poids net: 0.65 kg

Poids brut: 1.01 kg

Hauteur: 9.3 cm

Longueur: 23.7 cm

Largeur: 23.7 cm