

PHILIPS

Ampoule transparente à filament 40 W ST64 E27

LED intelligent

Ampoule connectée couleur

Jusqu'à 470 lumens

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application ou la voix

8720169165816



Contrôle facile avec l'application ou la voix

Lorsqu'Edison a inventé l'ampoule incandescente à filament classique dans les années 1880, il n'aurait jamais pu imaginer ce que Philips en ferait aujourd'hui. Éteintes, ces ampoules à filament LED connectées sont déjà belles à regarder, mais elles révèlent toute leur magie lorsque vous les allumez. Elles diffusent une lumière infiniment variée, du blanc froid à chaud jusqu'à des millions de couleurs dans vos pièces. Vous apprécierez le look classique des ampoules incandescentes à filament vintage tout en économisant l'énergie grâce à la technologie LED. Et comme ces ampoules intègrent la technologie connectée WiZ, vous pouvez facilement les contrôler via votre réseau Wi-Fi et l'application WiZ, avec la télécommande ou à la voix.

Contrôle intelligent

- Connecté by WiZ
- Commandes connectées

Fonctionnalités intelligentes

- Détection de mouvement SpaceSense

8720169165816

Modes lumineux


- Des millions de couleurs
- Ampoule décorative

Points forts

Connecté by WiZ

Entièrement compatible avec tous les produits Connecté par WiZ : utilisez l'application WiZ pour profiter des avantages de l'éclairage connecté.

Commandes connectées



Contrôlez vos lampes à l'aide de l'application WiZ, d'accessoires ou de commandes vocales via votre assistant de maison connectée ; compatible avec Alexa et Google Home.

Détection de mouvement SpaceSense



Grâce à la technologie SpaceSense intégrée, transformez vos lampes en détecteurs de mouvement qui s'allument automatiquement lorsque vous entrez dans la pièce : deux lampes ou appareils connectés via WiZ suffisent.

Des millions de couleurs



Choisissez n'importe quelle couleur d'éclairage dans la palette ou appliquez un mode prédéfini, tel que Cheminée ou Océan, pour créer l'ambiance parfaite.

Ampoule décorative



Le filament apparent crée un effet chaleureux et décoratif qui sublime l'ambiance d'une pièce, même lorsque la lumière est éteinte.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: ST64
- Prise: E27
- Type de verre: Transparent
- Finition ampoule: Transparent
- Int. rég.: Oui

Dimensions de l'ampoule

- Poids: 0.055 kg

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000
- Durée de vie nominale: 15'000

Options/accessoires inclus

- LED intégrée: Oui
- Énergie solaire: Non
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Temp. de couleur: 2200-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 74

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 47 mA

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169165816
- Code commercial: 872016916581600
- Titre du produit: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: AC 220-240 V
- Puissance équivalente: 40
- Classe énergétique: G
- Puissance: 6.3
- Consommation d'énergie kWh/1000 h: 7

Dimensions et poids du produit

- Hauteur totale: 14.3 mm
- Longueur totale: 14.3 mm
- Largeur totale: 6.4 mm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Puiss. nomin.: 6.3

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60
- Techno. ampoule: LED
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1901109
- Référence de mesure de flux: Sphere

L'ampoule

- Mise à jour logicielle: Oui

Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- WiFi: 802.11b/g/n
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999
- Systèmes d'exploitation compatibles: iOS, Android
- Protocole de communication: Bluetooth, Wi-Fi (2,4 GHz)
- Compatibilité avec les systèmes tiers: Alexa, Google Home, Homey, IFTTT, Matter, Samsung SmartThings, Siri Shortcuts
- Fonctionnalité Matter: Via des hubs tiers (Wi-Fi)

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169165816
- Poids net: 0.06 kg
- Poids brut: 0.09 kg
- Hauteur: 18.5 cm
- Longueur: 8.5 cm
- Largeur: 8.5 cm



Date de publication:
2026-07-08
Version: 0.434

© 2026 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.