





# Créez l'atmosphère que vous souhaitez du bout des doigts

Il suffit de quelques appuis sur la télécommande pour que le plafonnier All-in-One Philips LED vous permette de personnaliser facilement, librement et de façon très pratique vos paramètres d'éclairage, et de bénéficier d'une lumière confortable pour vos yeux. Créez des ambiances lumineuses comme vous le souhaitez.

# Qualité supérieure

• EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

## Contrôle

- · Lumière réglable : du blanc chaud à la lumière naturelle froide
- · Contrôle de luminosité avec fonction mémoire
- · 4 scènes de préréglage
- La télécommande vous permet de contrôler facilement les paramètres de lumière jusqu'à une distance de 10 m
- · Télécommande à montage mural

# Points forts

# **EyeComfort**

Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

# Lumière réglable : du blanc chaud à la lumière naturelle froide

L'éclairage réglable vous permet de changer la couleur de la lumière en fonction de votre humeur ou de votre activité. Le blanc chaud est idéal pour la détente, la lumière naturelle plus froide favorise la concentration.

# Contrôle de luminosité avec fonction mémoire

Mémorise les niveaux de luminosité spécifiques que vous préférez.

## 4 scènes de préréglage

Profitez facilement d'ambiances diverses grâce à des scénarios de lumière préréglés pour chaque occasion.

# La télécommande vous permet de contrôler facilement les paramètres de lumière jusqu'à une distance de 10 m

Allumez ou éteignez les lumières, changez la luminosité ou la couleur jusqu'à une distance de 10 m avec cette télécommande.

# Télécommande à montage mural

Avec le support inclus, vous pouvez monter votre télécommande partout où vous avez besoin d'un interrupteur supplémentaire, aucun câblage.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- · Usage prévu: Intérieur
- · Forme de la lampe: Rond
- · Intensité réglable: Oui

# Design et finition

- · Couleur: Blanc
- · Matériaux: Plastique

# Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 20 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 15'000
- Durée de vie nominale: 20'000

#### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

# **Options/accessoires inclus**

- Intensité variable avec télécommande: Oui
- · LED intégrée: Oui
- · Télécommande incluse: Oui

# Caractéristiques lumineuses

- · Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700-6500 K
- · Temps de chauffe à 60 %: 2
- Efficacité lumineuse (valeur nominale): 107 lm/W

#### **Divers**

- Conçu spécialement pour: Chambre, Séjour, Salle à manger, Cuisine, Garage
- Style: ContemporainType: PlafonniersEyeComfort: Oui
- Fonctionnalités supplémentaires:
   Variation de l'intensité lumineuse,
   Télécommande

# **Autres caractéristiques**

· Ampérage de la lampe: 210 mA

## Consommation électrique

· Facteur de puissance: 0.9

# Dimensions et poids du produit

• Poids net: 1.1 kg

Hauteur totale: 70 mmLongueur totale: 470 mmLargeur totale: 470 mm

## **Entretien**

• Garantie: 5 ans

## Spécificités techniques

- · Diamètre: 470 mm
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 4300
- Couleur de lumière: 2700-6500Puissance électrique: AC 220-240
- · Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe I Mise à la terre

## Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169196094

Poids net: 1.07 kg
Poids brut: 1.84 kg
Hauteur: 8.6 cm
Longueur: 55.3 cm
Largeur: 55.8 cm



Date de publication: 2025-09-03 Version: 0.342 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.