

# PHILIPS

3 ampoules 60 W  
A60 E27

LED intelligent

Ampoule connectée couleur

Jusqu'à 806 lumens

Branchez, le tour est joué !

Contrôle avec l'application ou la voix



8720169204423



## La lumière connectée au service de votre quotidien

Avec ses ampoules LED, Philips offre une solution simple pour choisir les couleurs convenant à chaque utilisation. Outre leur durée de vie exceptionnelle, ces ampoules créent un éclairage esthétique et permettent de réaliser immédiatement des économies d'énergie substantielles. Avec leur design épuré et élégant, elles sont idéales pour remplacer vos ampoules traditionnelles.

### Facile à installer

- Branchez, le tour est joué !

### Contrôle intelligent

- Contrôle à distance avec votre smartphone
- Gardez les mains libres

### Fonctionnalités intelligentes

- Fonctions bien-être prédéfinies
- Créez des scénarios lumineux automatiques

8720169204423

**Modes lumineux**

- Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique
- Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis

# Points forts

## Branchez, le tour est joué !



Pas besoin d'intermédiaire, WiZ communique directement avec votre routeur Wi-Fi. Branchez simplement votre nouvelle lampe, téléchargez l'appli WiZ, et le tour est joué !

## Contrôle à distance



Où que vous soyez, vous pouvez contrôler vos lampes WiZ via votre smartphone. Vous avez oublié d'éteindre la lumière en partant ? Pas de souci. L'appli WiZ existe pour iOS et Android.

## Gardez les mains libres



Contrôlez vos lumières grâce à la commande vocale. Activez simplement l'intégration à Google ou Alexa, ou ajoutez-la à vos raccourcis Siri.

## Fonctions bien-être prédéfinies

Avec les fonctions bien-être prédéfinies proposées dans l'appli WiZ, programmez le scénario d'éclairage le mieux adapté à votre rythme circadien. WiZ favorise l'énergie et la concentration avec un éclairage type lumière du jour, puis passe progressivement à un blanc chaud propice à la détente, qui vous prépare au sommeil.

## Créez des scénarios lumineux automatiques

Vous pouvez créer un programme automatique quotidien ou hebdomadaire. Configurez-le pour que les lumières s'allument avant votre retour ou s'éteignent quand vous n'en avez pas besoin.

## Des millions de couleurs et des modes d'éclairage dynamique



Faites votre choix dans notre palette de plusieurs millions de couleurs pour créer une ambiance que vous allez adorer. Redécouvrez votre cadre de vie habituel dans une version plus dynamique, grâce à nos modes d'éclairage spécifiques.

## Blanc variable du froid au chaud, et modes prédéfinis



Choisissez la lumière qui va booster votre énergie en faisant varier la température de couleur, ou sélectionnez simplement l'un des modes prédéfinis, par exemple Concentration ou Détente, pour créer l'ambiance parfaite pour vos activités.

# Caractéristiques

## Caractéristiques de l'ampoule

- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: A60
- Prise: E27
- Type de verre: Dépoli
- Intensité réglable: Oui
- Finition ampoule: Dépoli

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 12.2 cm
- Poids: 0.195 kg
- Largeur: 6 cm

## Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 25 an(s)
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000
- Durée de vie nominale: 25'000

## Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6 SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC):  $\geq 80$
- Température de couleur: 2200-6500 K
- Catégorie de couleur de lumière: Gamme complète de couleurs
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage:  $< 0.5$  s
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 65 mA
- Efficacité: 94 lm/W

## Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169204423
- Code commercial: 872016920442300
- Titre du produit: PHI WFB 60W A60 E27 822-65 RGB 3CT6

## Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance équivalente: 60 W
- Classe énergétique: F
- Consommation électrique: 8.5 W
- Consommation d'énergie kWh/1 000 h: 9

## Dimensions et poids du produit

- Longueur: 12.2 cm

## Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 25'000
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 8.5 W

## Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1877826
- Référence de mesure de flux: Sphere

## L'ampoule

- Protocole de communication: Bluetooth, Matter

## Compatibilités

- Compatible avec la fonction Effets: Yes
- Wi-Fi: Wireless G
- Période de support définie: Minimum of 60 months after introduction date
- Nombre max. d'accessoires: 9999

## Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169204423
- Poids net: 0.15 kg
- Poids brut: 0.27 kg
- Hauteur: 15.5 cm
- Longueur: 8.5 cm
- Largeur: 18 cm



Date de publication:  
2025-06-13  
Version: 0.333

© 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)