

PHILIPS

Tube linéaire Oui - Vérifiez
la compatibilité du ballast

LED

16,5 W - 28 W

G5

Blanc



8720169254565



Éclairage d'aire de travail à LED, durable, d'excellente qualité

Passer aux tubes LED Philips est un moyen rapide et facile de remplacer vos anciens tubes fluorescents par la technologie LED, moderne et efficace. Ce tube LED Philips est idéal pour les lieux nécessitant une luminosité élevée.

Éclairage de qualité supérieure

- Conçu pour le confort de vos yeux
- Sans bourdonnement

Optez pour une solution durable

- Ne contient pas de mercure
- Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie

Points forts

LED émettant une lumière douce pour les yeux



Un éclairage agressif peut facilement gêner vos yeux. S'il est trop lumineux, vous êtes ébloui. S'il est trop faible, il émet des clignotements. Désormais,

vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des LED conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

TLED Sans bourdonnement

Les tubes LED Philips n'émettent pas de bruit excessif lorsqu'ils fonctionnent sur un ballast fluorescent, ou avec contournement du ballast (application MainsFit)

Ne contient pas de mercure Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie



Profitez des économies d'énergie des LED sans sacrifier la qualité de la lumière. Économisez instantanément plus de 80 % d'énergie en remplaçant vos ampoules à incandescence ou halogènes existantes.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Oui - Vérifiez la compatibilité du ballast
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: T5
- Prise: G5
- Type de verre: Dépoli
- Finition ampoule: Dépoli
- Matériaux des lampes: Verre

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 116.3 cm
- Largeur: 1.9 cm

Design et finition

- Matériaux: Verre

Durée de vie

- Durée de vie nominale: 35'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 50'000

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 200 degré(s)
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 3000 K
- Flux lumineux nominal: 2300 lm
- Temps de chauffe à 60 %: lumière maximale instantanée
- Code couleur: 830 | CCT of 3000K

Divers

- EyeComfort: Oui
- Innovations LED: EyeComfort
- Fonctionnalités supplémentaires: Variation de l'intensité lumineuse

Autres caractéristiques

- Efficacité: 139 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8720169254565
- Code commercial: 872016925456500
- Titre du produit: LED T5 HF 1200mm 16.5W G5 WH HE 1CT/4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.92
- Tension: 70-120 V
- Puissance: 16.5 W
- Classe énergétique: E

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 116.3 cm

Entretien

- Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Fréquence: 30K-100K Hz
- Numéro d'enregistrement EPREL: 1384134
- Compatibilité des ballasts: HF

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8720169254565
- Poids net: 0.16 kg
- Poids brut: 0.17 kg
- Hauteur: 124 cm
- Longueur: 2.9 cm
- Largeur: 2.9 cm
- Code 12NC: 929001391001



Date de publication:
2024-03-08
Version: 0.181

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com