



Lampe de jardin solaire longue durée pour toutes les saisons.

La lampe avec numéro de rue Philips Enkara est une lampe solaire fiable qui dure plus longtemps, réduit la consommation d'énergie, dans une optique de durabilité.

Installation facile

· Aucun câblage requis

Solutions d'éclairage durables

· Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures

Ampoule LED innovante

· Lumière LED haute qualité

Conçus pour l'extérieur

· IP44 - résiste aux intempéries

Points forts

Aucun câblage requis



Cette lampe est entièrement alimentée par l'énergie solaire. Aucun câblage n'est nécessaire, ce qui rend ces lumières faciles à positionner et à repositionner n'importe où dans votre jardin ou dans un autre espace extérieur.

Longue durée de vie, jusqu'à 15 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 15 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Lumière LED haute qualité



Ces lumières LED utilisent une technologie unique développée par Philips. Elles s'allument instantanément et produisent un flux lumineux optimal, qui fait ressortir les couleurs vives de votre jardin.

IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

Caractéristiques

Design et finition

· Couleur: Noir

· Matériaux: Plastique

Durée de vie

• Durée de vie nominale: 15'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
 Non
- · Détecteur nuit et jour: Oui
- · Effet de lumière diffuse: Oui
- Résistance totale aux intempéries:
 Oui
- · Détecteur de mouvement: Non
- · Matériau de qualité supérieure: Oui
- Énergie solaire: Oui
- Éclairage à intensité variable, lumière chaude: Non
- · Lumière blanche et chaude: Oui
- Point focal: Non

Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K

Divers

- · Style: Contemporain
- · Type: Appliques murales
- EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires:
 Détecteur, Solaire, Étanche

Dimensions et poids du produit

· Poids net: 0.364 kg

· Hauteur totale: 230 mm

• Longueur totale: 180 mm

· Largeur totale: 60 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

- Rendement en lumen total de l'éclairage: 17
- · Couleur de lumière: 2700
- · Puissance électrique: 4V
- · Éclairage à intensité variable: Non
- Classe énergétique de la source lumineuse incluse: sans objet
- Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 0.2
- · Indice de protection: IP44
- Classe de protection: Classe III Très basse tension de sécurité

Dimensions et poids de l'emballage

- · Code barre produit: 8720169265462
- Poids net: 0.36 kgPoids brut: 0.48 kg
- Hauteur: 24 cm
- Longueur: 6.8 cmLargeur: 19 cm



Date de publication: 2025-09-17 Version: 0.283 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.