



# Embellissez votre jardin grâce à la lumière

Conçue en fonction des tendances et des modes de vie les plus récents, cette lampe d'extérieur vous permet de créer l'ambiance dont vous avez toujours rêvé.

### Facile d'utilisation

· Ampoule non incluse

### Une touche d'élégance pour votre jardin

· Optez pour des appliques murales d'extérieur

### Qualité supérieure

· Matériau de haute qualité

### Conçus pour l'extérieur

· IP44 - résiste aux intempéries

### Points forts

### Ampoule non incluse

Ce luminaire est fourni sans ampoule, ce qui vous permet de choisir le flux lumineux qui convient le mieux à la pièce et à vos goûts. Une ampoule LED Philips assure un éclairage durable et de haute qualité.

## Optez pour des appliques murales d'extérieur

Profitez au maximum de votre espace extérieur avec cette applique murale, parfaite pour une installation à proximité d'une porte d'entrée ou sur un mur de terrasse.

### Matériau de haute qualité



Cette lampe extérieure Philips réalisée avec des matériaux de haute qualité bénéficie d'un excellent niveau de finition. Le produit ainsi obtenu est robuste et durable. Il résiste à la rouille et aux taches, quelles que soient les conditions climatiques.

### IP44 - résiste aux intempéries



Cette lampe d'extérieur Philips est spécialement conçue pour les environnements extérieurs humides et a été rigoureusement testée pour garantir sa résistance à l'eau. Son indice de protection IP44 signifie qu'elle a été certifiée comme offrant une protection contre la poussière et les éclaboussures d'eau, l'idéal pour une utilisation générale en extérieur.

# Caractéristiques

### **Design et finition**

Couleur: NoirMatériaux: Métal

### **Environnement**

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

### **Options/accessoires inclus**

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels:
- Résistance totale aux intempéries:
   Oui
- · LED intégrée: Non
- Détecteur de mouvement: Non
- · Énergie solaire: Non
- · Lumière blanche et chaude: Non
- Point focal: Non

### Espace jardin

· Espace jardin: Jardin et terrasse

#### Divers

- · Style: Contemporain
- · Type: Appliques murales
- · EyeComfort: Non
- Fonctionnalités supplémentaires: Étanche

### Dimensions et poids du produit

· Poids net: 1.65 kg

Hauteur totale: 260 mm Longueur totale: 170 mm Largeur totale: 100 mm

· Découpe pour encastrement dans le

plafond: 3.5 cm x 0 cm

### **Entretien**

· Garantie: 2 ans

### Spécificités techniques

Puissance électrique: 220V - 240VÉclairage à intensité variable: Non

 Classe énergétique de la source lumineuse incluse: sans objet

• Fixation/culot: E27

 Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 25

· Indice de protection: IP44

 Classe de protection: Classe I - Mise à la terre

la terre

Source lumineuse remplaçable: OuiNombre de sources lumineuses: 1

### Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169266414

Poids net: 1.65 kg
Poids brut: 1.97 kg
Hauteur: 28.2 cm
Longueur: 12.1 cm
Largeur: 19.1 cm



Date de publication: 2025-09-20 Version: 0.289 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.