



Une lampe de jardin que vous pouvez simplement brancher & connecter pour en profiter

La gamme basse tension Philips GardenLink propose différents luminaires pour l'extérieur, que vous pouvez installer vous-même facilement et en toute sécurité. Vous pouvez connecter plusieurs lumières à un seul bloc d'alimentation et brancher celui-ci sur une prise standard. Vous pourrez ensuite facilement ajouter d'autres lumières ou les repositionner comme vous le souhaitez. Le câblage est simple, et grâce à la basse tension, il n'existe aucun risque de blessure pour vous, pour vos enfants ni pour vos animaux de compagnie.

Facile d'utilisation

- · Compatible avec tous les luminaires et accessoires GardenLink
- Facile à installer avec connecteurs Twist & Lock

Utilisation sûre

· Sécurité renforcée avec basse tension de 24 V

Solutions d'éclairage durables

· Longue durée de vie, jusqu'à 20 000 heures

Éclairage de qualité supérieure

· Lumière blanc chaud 2 700 K

Points forts

Compatible avec tous les luminaires et accessoires GardenLink

Chaque luminaire GardenLink offre le même connecteur Twist & Lock, pour une installation et une connexion faciles. Vous pouvez repositionner les luminaires et les accessoires selon l'évolution de vos besoins en matière d'éclairage extérieur, pour ajouter de la lumière dans chaque recoin de votre jardin.

Facile à installer avec connecteurs Twist & Lock

Installation et connexion très faciles grâce aux connecteurs Twist & Lock des produits. Branchez simplement les lumières et profitez-en!

Sécurité renforcée avec basse tension de 24 V

Les lumières à basse tension (24 V) peuvent être installées en toute sécurité sans risque de choc électrique : inutile de faire appel à un électricien professionnel.

Longue durée de vie, jusqu'à 20 000 heures



La lumière LED fiable de haute qualité dure jusqu'à 20 000 heures. Vous pouvez garder l'esprit tranquille : vous savez que vous n'aurez pas à vous soucier de l'entretien pendant des années, tout en profitant chaque nuit d'une lumière parfaite dans le jardin.

Lumière blanc chaud 2 700 K



Saviez-vous que les différentes nuances de lumière blanche sont identifiées à l'aide de différentes températures de couleur, mesurées en Kelvin (K)? Les températures de couleur inférieures produisent une lumière blanche chaude et confortable, tandis que les températures de couleur supérieures produisent une lumière blanche froide et plus énergisante. Ce luminaire produit une lumière chaude et relaxante de 2 700 K.

Caractéristiques

Design et finition

- Couleur: Noir
- · Matériaux: Plastique

Durée de vie

· Durée de vie nominale: 20'000

Environnement

 Élimination du produit: À la fin de sa durée de vie (économique), éliminez le produit conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les ordures ménagères ordinaires.
 L'élimination adéquate de votre produit contribuera à prévenir d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

Options/accessoires inclus

- · Anti-rouille anti-poussière: Oui
- Faisceaux de lumière bidirectionnels: Non
- · Détecteur nuit et jour: Non
- Résistance totale aux intempéries:
 Oui
- LED intégrée: Oui
- · Détecteur de mouvement: Non
- · Énergie solaire: Non
- Point focal: Non

Espace jardin

• Espace jardin: Jardin et terrasse

Caractéristiques lumineuses

- Angle d'ouverture du faisceau: 55 degré(s)
- · Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K

Divers

Style: Contemporain

Type: Borne/éclairage de bordure

Fonctionnalités supplémentaires:
 Basse tension, Étanche

Dimensions et poids du produit

Poids net: 0.94 kgHauteur totale: 270 mmLongueur totale: 70 mmLargeur totale: 60 mm

Entretien

· Garantie: 2 ans

Spécificités techniques

• Rendement en lumen total de

l'éclairage: 180lm

· Couleur de lumière: 2700K

Puissance électrique: 220V - 240VÉclairage à intensité variable: Non

 Classe énergétique de la source lumineuse incluse: E

• Puissance maximale de l'ampoule de rechange: 1.5

· Indice de protection: IP44

· Classe de protection: Classe II -

Double isolation

· Source lumineuse remplaçable: Oui

Dimensions et poids de l'emballage

· Code barre produit: 8720169279490

Poids net: 0.94 kgPoids brut: 1.19 kgHauteur: 29.2 cmLongueur: 13.2 cmLargeur: 23.7 cm



Date de publication: 2025-08-30 Version: 0.231 © 2025 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.